


## ES APG 80 WM 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
  - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
  - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
  - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

### 일반 주문 데이터

버전	16mm <sup>2</sup> , WM 압착
주문 번호	<a href="#">1502470000</a>
유형	ES APG 80 WM 16
GTIN (EAN)	4050118310498
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	336.4 g
-----	---------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭 16 mm <sup>2</sup>

압착 인서트

압착 폭	7 mm	구리 크림프 단면	16
크림핑 폭(mm)	7		

접점 설명


컨덕터 단면적, 최대 AWG	6	컨덕터 단면적, 최소 AWG	6
압착 범위, 최대	16 mm <sup>2</sup>		

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

액세서리

16 mm<sup>2</sup>



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M5/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1496970000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1496980000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1496990000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497000000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497010000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497080000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497090000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497100000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497110000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497120000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
수량	100 ST	

### 액세서리

유형	KWN-M5/-16 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496850000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-16 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496870000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-16 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496880000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-16 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496890000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
수량	100 ST	
유형	VSTN/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497140000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118306620	
수량	50 ST	
유형	KP-M5/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497920000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
수량	100 ST	
유형	KP-M6/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497930000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497940000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
수량	100 ST	
유형	KP-M10/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497950000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
수량	100 ST	
유형	KP-M12/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497960000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M6/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497440000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497450000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497470000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
수량	100 ST	

### 액세서리

유형	KWPN-M12/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497480000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306866	
수량	100 ST	
유형	VPN/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1498630000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²,16 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118307856	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1494070000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118303650	
수량	100 ST	
유형	KQN-M6/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1494080000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118303636	
수량	100 ST	
유형	KQN-M8/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1494090000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118303742	
수량	100 ST	
유형	KQN-M10/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1494100000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118303728	
수량	100 ST	
유형	KQN-M12/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1494110000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118303773	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M6/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1492700000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118302493	
수량	50 ST	
유형	KQNG-M8/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1492710000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118302677	
수량	50 ST	
유형	KSN/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1492790000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118302745	
수량	100 ST	
유형	VPLN/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1492900000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²,16 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302714	
수량	100 ST	
유형	VSTN/16	버전
주문 번호	<a href="#">1493040000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²,16 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302981	
수량	100 ST	