


## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한  
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
  - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
  - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
  - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

## 일반 주문 데이터

버전	240mm <sup>2</sup> , WM 압착
주문 번호	<a href="#">1502580000</a>
유형	ES APG 80 WM 240
GTIN (EAN)	4050118310689
수량	1 items

**ES APG 80 WM 240**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****치수 및 중량**

순중량	302.8 g
-----	---------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**공구 데이터 압착**

압착 유형/프로파일 케이블 러그 단면	WM 압착 공칭	240 mm <sup>2</sup>
-------------------------	-------------	---------------------

**압착 인서트**

압착 폭 크립핑 폭(mm)	7 mm 7	구리 크립프 단면	240
-------------------	-----------	-----------	-----

**접점 설명**

컨ектор 단면적, 최대 AWG 압착 범위, 최대	450 240 mm <sup>2</sup>	컨ектор 단면적, 최소 AWG	450
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-----

**분류**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		


## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

240 mm<sup>2</sup>



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KRN-M8/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1495480000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1495490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
수량	25 ST	
유형	KRN-M12/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1495500000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305142	
수량	25 ST	
유형	KRN-M14/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1497270000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306842	
수량	25 ST	
유형	KRN-M16/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1495510000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
수량	25 ST	
유형	KRN-M20/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1495520000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305104	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-240 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494340000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304039	
수량	5 ST	
유형	KRN-M12/-240 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494350000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303933	
수량	5 ST	
유형	KRN-M16/-240 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494370000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304046	
수량	5 ST	
유형	KWN-M10/-240 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494590000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304145	
수량	25 ST	

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KWN-M12/-240 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494610000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304244	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-240 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494620000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304237	
수량	25 ST	
유형	KWN-M20/-240 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494630000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304138	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-240 45	버전
주문 번호	<a href="#">1495400000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305227	
수량	15 ST	
유형	KWN-M16/-240 45	버전
주문 번호	<a href="#">1495410000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305203	
수량	15 ST	
유형	KWN-M20/-240 45	버전
주문 번호	<a href="#">1495420000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305234	
수량	15 ST	
유형	VSTN/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1497400000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118306965	
수량	25 ST	
유형	KP-M10/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1498390000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307818	
수량	20 ST	
유형	KP-M12/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1498410000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307672	
수량	20 ST	
유형	KP-M14/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1498530000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307689	
수량	20 ST	
유형	KP-M16/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1498420000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307825	
수량	20 ST	
유형	KP-M20/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1498430000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307832	
수량	20 ST	
유형	KWPN-M12/-240 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496730000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306279	
수량	20 ST	

**ES APG 80 WM 240**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리**

유형	KWPN-M16/-240 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496740000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306507	
수량	20 ST	
유형	KWPN-M20/-240 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496750000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306095	
수량	20 ST	
유형	VPN/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1498730000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> ,없음
GTIN (EAN)	4050118308044	
수량	15 ST	
유형	KQN-M10/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1493460000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303230	
수량	25 ST	
유형	KQN-M12/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1493470000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303551	
수량	25 ST	
유형	KQN-M16/-240	버전
주문 번호	<a href="#">1493480000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303209	
수량	25 ST	