

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 개별 전선을 자동으로 탈피
- DIN VDE 0295, Cl. 5에 따라 연선 탈피
- 피복의 일부를 탈피, 전선 끝단에 절연 유지
- 공구를 교체할 필요가 없음
- 전선 굵기에 따라 빠르고 쉽게 설정 가능
- 전기식 구동

일반 주문 데이터

버전	공구, 자동 탈피기
주문 번호	1534740000
유형	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
수량	1 items

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	230 mm	깊이 (인치)	9.0551 inch
높이	520 mm	높이 (인치)	20.4724 inch
너비	254 mm	폭 (인치)	10 inch
순중량	17000 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

자동 탈피

드라이브	전자유압식	펄스 시간	약 3 s
탈피 길이	20 - 120 mm	압축 공기 결선	5 - 5.5 bar
전기 결선	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	최대 해체 길이	120 mm
최대 해체 면적	11.90	삽입 길이	80 mm
최소 해체 길이	25 mm	최소 해체 면적	3.5 mm

분류

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-02	ECLASS 10.0	17-13-01-02
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품



- 개별 전선을 자동으로 탈피
- DIN VDE 0295, Cl. 5에 따라 연선 탈피
- 피복의 일부를 탈피, 전선 끝단에 절연 유지
- 공구를 교체할 필요가 없음
- 전선 굽기에 따라 빠르고 쉽게 설정 가능
- 전기식 구동

일반 주문 데이터

유형	AIMESA VRM 0,55	버전
주문 번호	2007320000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392685	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 0,78	버전
주문 번호	2007330000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392692	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 1,13	버전
주문 번호	2007340000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392814	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 1,65	버전
주문 번호	2007350000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392746	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 2,09	버전
주문 번호	1120920000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4032248901869	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 2,53	버전
주문 번호	2007360000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392562	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 3,01	버전
주문 번호	2007370000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392555	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 3,49	버전
주문 번호	2007380000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392753	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 4,37	버전
주문 번호	2007390000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392807	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 6,20	버전
주문 번호	1120910000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4032248901920	
수량	1 ST	

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	4-FOLD BLADE PS AM 12	버전
주문 번호	2819820000	자동머신, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4064675343363	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 0,55	버전
주문 번호	2007320000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392685	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 0,78	버전
주문 번호	2007330000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392692	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 1,13	버전
주문 번호	2007340000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392814	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 1,65	버전
주문 번호	2007350000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392746	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 2,09	버전
주문 번호	1120920000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4032248901869	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 2,53	버전
주문 번호	2007360000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392562	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 3,01	버전
주문 번호	2007370000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392555	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 3,49	버전
주문 번호	2007380000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392753	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 4,37	버전
주문 번호	2007390000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392807	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 6,20	버전
주문 번호	1120910000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4032248901920	
수량	1 ST	
유형	4-FOLD BLADE PS AM 12	버전
주문 번호	2819820000	자동머신, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4064675343363	
수량	1 ST	