
데이터 시트

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

버전	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 F, 소켓, DE, 주황색
주문 번호	1554000000
유형	IE-FCI-PWB-DE-OR
GTIN (EAN)	4050118360806
수량	1 items

데이터 시트

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	34 g

온도

보관 온도		작동 온도	-5 °C...40 °C
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

보호 등급	IP20	인서트 유형	인서트 전력(높음)
커넥터 면	유형 F	화재 하중	770 kJ

일반 표준

인증 번호(DNV)	TAA000022B

기술 데이터

정격 전압(AC)	250 V	하우징 기본 재질	폴리카보네이트 PC
정격 전류	16 A		

클램프 가능 컨덕터

탈피 길이	10 mm	
결선 유형	PUSH IN	
도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 채용)	최소	1.5 mm²
	최대	1.5 mm²
도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 미채용)	최소	1.5 mm²
	최대	2.5 mm²
도체 결선 단면적, 경직	최소	1.5 mm²
	최대	2.5 mm²
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 채용)	최소	1.5 mm²
	최대	1.5 mm²
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 미채용)	1.5 … 2.5 mm²	
도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 미채용)	1.5 … 2.5 mm²	
도체 결선 단면적, 경직	1.5 … 2.5 mm²	
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 채용)	1.5 … 1.5 mm²	
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 미채용)	최소	1.5 mm²
	최대	2.5 mm²

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 채용)	1.5 … 1.5 mm²

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면



치수 도면



데이터 시트

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

소켓 인서트용 레일 어댑터



바이드뮬러는 산업용 이더넷 액세서리를 포함하여 고객이 필요로 하는 모든 제품을 공급합니다.
이점:
• 공구
• 테스트 기기
• 케이블 부싱
• 캐비넷 연결
• 마커
• 먼지 차단기
• 파워팩
• 과전압 보호기

일반 주문 데이터

유형	IE-DINRAIL-AD-PWB	버전
주문 번호	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
수량	1 ST	