SLA BB12R OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







작은 부품 큰 효과:

고정 부착 요소는 수형 커넥터를 회로 보드에 고정하여

- 소켓과 수형 커넥터 사이에 방진 연결을 제공함으로써
- 전체 연결 플러그 연결부의 기계적 내구성을 향상시킵니다.

클립온 또는 사전 조립됨 - 항상 올바른 솔루션:

- 뛰어난 내구성, 정밀 피팅 도브테일
- 뛰어난 내구성의 금속 나사산 인서트
- 모든 아웃렛 방향에 적합

최대 안정성, 최소 작업:

- 잦은 조임 작업에서 뛰어난 탄력성
- 다양하고 쉬운 선택

결과: 솔더링 접점, 접점 및 전체 모듈이 진동 및 인장 하중과 같은 기계적 응력에 대해 추가 탄력성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 주황색,		
	극 수: 0		
주문 번호	<u>1593450000</u>		
유형	SLA BB12R OR		
GTIN (EAN)	4008190122164		
수량	100 items		
제품 데이터			
패키징	박스		

SLA BB12R OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
		-1-11-1		
깊이	15.5 mm	깊이 (인치)	0.6102 inch	
<u>-</u> 0	8.3 mm	높이 (인치)	0.3268 inch	
비	5.08 mm	폭 (인치)	0.2 inch	
중량	1.06 g			
·경 제품 규정 준수				
oHS 준수 상태	조수, 예외 미존재			
EACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
사재 데이터				
I CH TII	DDT OF	쿼기크드	ᄌᄒᆝᄱ	
설연재 성과 최도(유사)	PBT GF	컬러 코드 	주황색	
l러 차트(유사)	RAL 2000	Moisture Level (MSL)		
L 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금	
관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C	
동 온도, 최소	-50 °C	작동 온도, 최대	100 °C	
도 범위, 설치, 최소	-25 °C	온도 범위, 설치, 최대	100 °C	
C 정격데이터				
E준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984			
배키징				
배키징	박스	VPE 길이	97.00 mm	
1기정 PE 폭	80.00 mm	VFE 일이 VPE 높이	20.00 mm	
<u> </u>	80.00 mm	VPE 豆이	20.00 mm	
등요 참고 사항				
PC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추기 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.			
남고 사항	 Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months 			
^분 류				
TIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
TIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943	
TIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92	
CLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92	
CLASS 11.0	27-46-04-05	ECLASS 12.0	27-46-04-05	
CLASS 13.0	27-46-04-05	ECLASS 14.0	27-46-04-05	
			=: :: 0 . 0 0	

카탈로그 상태 / 도면 2



SLA BB12R OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



사용 예

