

BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



WM4 C 태양광 커넥터

- 4 mm² 및 6 mm² 케이블용 크림프 접점(1개)
- 최신 표준 IEC 62852에 따른 TÜV 인증
- 최대 35 A의 정격 전류로 로드 가능

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전 플러그인 커넥터, female
주문 번호	1530630000
유형	BUGH BOX WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335453
수량	100 items

BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 5.5 g

온도

연속 작동 온도, 최소 -40 °C 연속 작동 온도, 최대 85 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

케이블 외경, 최대	7 mm	케이블 외경, 최소	5.5 mm
케이블 유형	2 Pfg 1169/08.07, EN 50618:2014	인증	TÜV Rheinland (IEC 62852)
전선 굵기, 최대	6 mm ²	전선 굵기, 최소	4 mm ²
보호 등급	IP65, IP67, IP2x 개방	오염 심각도	2
정격 전압	1500 V DC (IEC)	외부 스레드	M 12
정격 전류	35 A		

보증

시간 간격 2년

중요 참고 사항

제품 정보 접점은 별도 주문해 주시기 바랍니다.

분류

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

... 태양광 플러그인 커넥터용



피복을 탈피한 후 적절한 접점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 접점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드물러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라켓은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드물러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

일반 주문 데이터

유형	CTF PV WM4	버전	
주문 번호	1222870000	태양광 발전, 태양광 접점용 압착 공구, 기계식, 교체 가능 인서트 미포함	
GTIN (EAN)	4050118006254		
수량	1 ST		

액세서리



먼지 차단 캡인 "Dustcap VSSO"는 바이드물러 및 타입 4 태양광 커넥터를 먼지와 오염물질로부터 보호합니다. "SafetyClip"은 바이드물러 태양광 커넥터를 의도치 않은 개방으로부터 보호하며 특별한 멀티 공구를 사용해야만 탈착될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	VSSO WM4 C	버전	
주문 번호	1254870000	태양광 발전, 플랫 디자인	
GTIN (EAN)	4050118047479		
수량	100 ST		

공구



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 충족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

일반 주문 데이터

유형	MULTI-STRIPAX PV	버전	
주문 번호	1190490000	태양광 발전, 플러그인 커넥터	
GTIN (EAN)	4032248973262		
수량	1 ST		

BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

암형 접점



WM4 C 태양광 커넥터

- 4 mm² 및 6 mm² 케이블용 크림프 접점(1개)
- 최신 표준 IEC 62852에 따른 TÜV 인증
- 최대 35 A의 정격 전류로 로드 가능

일반 주문 데이터

유형	BUKO WM4 C BT	버전	
주문 번호	1530670000	태양광 발전, 플러그인 커넥터, 소켓	
GTIN (EAN)	4050118335477		
수량	100 ST		
유형	BUKO WM4 C RL	버전	
주문 번호	1530770000	태양광 발전, 플러그인 커넥터, 소켓	
GTIN (EAN)	4050118335491		
수량	4500 ST		