

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징디자인을 자랑합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	FrontCom, 인서트 플레이트, 비차펴
주문 번호	<u>1543710000</u>
유형	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB
GTIN (EAN)	4050118348927
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

$\sim$	О	ı
0	L	_

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cURus)	E223801

#### 치수 및 중량

높이	23 mm	높이 (인치)	0.9055 inch
너비	51.5 mm	 폭 (인치)	2.0276 inch
길이	90.5 mm	길이 (인치)	3.563 inch
순중량	17.07 g		

#### 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C70 °C
설치 온도		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77	

#### 인서트

인서트 퓨즈	1	인서트 전력 US	1	
인서트, 데이터	1	-		

#### 일반 데이터

제품 유형	인서트 플레이트, 비차펴	재질	폴리카보네이트 PC
ᅁᄡᅲᅲᄌ			

#### 일만 표순

인증 번호(cURus)	E223801	인증 번호(CSA)	2000039-80039714

## 분류

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
ECLASS 11.0	27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 도면

## 치수 도면







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### **RJ45**



ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정션 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트

#### 일반 주문 데이터

유형	IE-BI-RJ45-FJ-A	버전
주문 번호	<u>1962850000</u>	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-B	버전
주문 번호	<u>1963840000</u>	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-P	버전
유형 주문 번호	IE-BI-RJ45-FJ-P 1963830000	버전 RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET
		·-
주문 번호	<u>1963830000</u>	·-
주문 번호 GTIN (EAN)	<u>1963830000</u> 4032248646159	·-
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1963830000 4032248646159 10 ST	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1963830000 4032248646159 10 ST IE-BI-RJ45-C	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET 버전

#### **USB**



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징디자인을 자랑합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	IE-BI-USB-A	버전
주문 번호	1019570000	USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A
GTIN (EAN)	4032248731602	
수량	1 ST	
유형	IE-BI-USB-AB	버전
유형 주문 번호	IE-BI-USB-AB 1131380000	버전 USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 AB



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 앤세서리

유형 IE-BI-USB-3.0-A

1487920000

4050118298208

수량 1 ST USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A

#### 전원 소켓

주문 번호

GTIN (EAN)



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형 IE-FCI-PWS-US

주문 번호 1450800000

GTIN (EAN) 4050118255638

수량 1 ST 버전

FrontCom, 인서트 전력 US, 유형 B, 소켓, US

#### 퓨즈



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형 IE-FCI-PWCB-3A 버전 주문 번호 1543690000

4050118348859 GTIN (EAN)

수량 1 ST FrontCom, 퓨즈, 퓨즈 인서트

작성 날짜 13.11.2025 11:26:45 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
   사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

유형 ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS 버전

주문 번호 <u>1736181044</u>

GTIN (EAN) 4008190985950

수량 200 ST

#### FrontCom Vario용 액세서리



## 일반 주문 데이터

유형 IE-FC-PWPC

주문 번호 <u>1450820000</u>

GTIN (EAN) 4050118255584

수량 1 ST

버전

FrontCom, 접촉 보호, 단일 프레임

ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형

#### 일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

## 일반 주문 데이터

수량

유형 SDS 0.4X2.5X75 주문 번호 <u>9009030000</u> GTIN (EAN) 4032248266944

버전

스크류드라이버, 스크류드라이버