

제품 이미지



바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | Z-시리즈, 액세서리 홀더 |
| 주문 번호 | 1678680000 |
| 유형 | ZST |
| GTIN (EAN) | 4008190466770 |
| 수량 | 10 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 27.5 mm | 깊이 (인치) | 1.0827 inch |
| 높이 | 61.1 mm | 높이 (인치) | 2.4055 inch |
| 너비 | 10 mm | 폭 (인치) | 0.3937 inch |
| 순중량 | 5.1 g | | |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 120 °C |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 사양

| | | | |
|-------|--------|---------------|---|
| 버전 | 장착 레일용 | 엔드 커버 플레이트 필요 | 예 |
| 장착 레일 | TS 35 | | |

일반

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 | 장착 레일 | TS 35 |
|-------|-------|-------|-------|

자재 데이터

| | | | |
|--------------|-------|-------|---------|
| 기본 재질 | Wemid | 컬러 코드 | 진한 베이지색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |

추가 기술 데이터


| | |
|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 |
|-------|-------|

클램프용 컨덕터(정격 결선)

| | |
|-------|----|
| 결선 유형 | 기타 |
|-------|----|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |



S 2/46 Foto3

액세서리

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 유형 | ZQV 2.5/10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1608940000 | 액세서리, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190099060 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/10 RT | 버전 |
| 주문 번호 | 2714770000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 10 |
| GTIN (EAN) | 4050118765106 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/11 | 버전 |
| 주문 번호 | 1859080000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248411047 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/2 | 버전 |
| 주문 번호 | 1608860000 | Z-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190123680 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/2 RT | 버전 |
| 주문 번호 | 2714780000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118765014 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/20 RT | 버전 |
| 주문 번호 | 2714860000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 20 |
| GTIN (EAN) | 4050118764383 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/20 | 버전 |
| 주문 번호 | 1908960000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/3 | 버전 |
| 주문 번호 | 1608870000 | 액세서리, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190061630 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/3 RT | 버전 |
| 주문 번호 | 2714790000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 3 |
| GTIN (EAN) | 4050118764390 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/4 | 버전 |
| 주문 번호 | 1608880000 | 액세서리, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190082208 | |
| 수량 | 60 ST | |

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 유형 | ZQV 2.5/4 RT | 버전 |
| 주문 번호 | 2714800000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 4 |
| GTIN (EAN) | 4050118765007 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1608890000 | 액세서리, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190065713 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/5 RT | 버전 |
| 주문 번호 | 2714810000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 5 |
| GTIN (EAN) | 4050118764994 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/50 | 버전 |
| 주문 번호 | 1697540000 | 액세서리, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883256 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1608900000 | 액세서리, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190149840 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/6 RT | 버전 |
| 주문 번호 | 2714820000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118764987 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/7 | 버전 |
| 주문 번호 | 1608910000 | 액세서리, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190159665 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/7 RT | 버전 |
| 주문 번호 | 2714830000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 7 |
| GTIN (EAN) | 4050118764970 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/8 | 버전 |
| 주문 번호 | 1608920000 | 액세서리, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190061531 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/8 RT | 버전 |
| 주문 번호 | 2714840000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 8 |
| GTIN (EAN) | 4050118762198 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/9 | 버전 |
| 주문 번호 | 1608930000 | 액세서리, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190117009 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5/9 RT | 버전 |
| 주문 번호 | 2714850000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 9 |
| GTIN (EAN) | 4050118764963 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 4/10 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1609030000 | 액세서리, 점프바, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263300 | |
| 수량 | 20 ST | |

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 유형 | ZQV 4/2 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1608950000 | 액세서리, 점프바, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263225 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 4/20 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1909010000 | Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535637 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 4/3 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1608960000 | 액세서리, 점프바, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263232 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 4/4 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1608970000 | 액세서리, 점프바, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263249 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 4/5 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1608980000 | 액세서리, 점프바, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263256 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 4/6 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1608990000 | 액세서리, 점프바, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263263 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 4/7 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1609000000 | 액세서리, 점프바, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263270 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 4/8 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1609010000 | 액세서리, 점프바, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263287 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 4/9 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1609020000 | 액세서리, 점프바, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263294 | |
| 수량 | 20 ST | |

테스트 어댑터 및 테스트 소켓



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

액세서리

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 유형 | PS 2.3 RT | 버전 |
| 주문 번호 | 0180400000 | 테스트 어댑터 (단자대), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | PS 4 F.STB 4 | 버전 |
| 주문 번호 | 0299600000 | 테스트 어댑터 (단자대), 230 V |
| GTIN (EAN) | 4008190074043 | |
| 수량 | 20 ST | |

퓨즈



퓨즈 단자대의 광범위한 제품 포트폴리오를 위해
액세서리로서 적절한 퓨즈 링크 역시 제공합니다.
포트폴리오에는 5x20mm ~ 10x38mm의 장치 보호 퓨즈
(미니어처 퓨즈), E 14 ~ E 18 퓨즈 링크, 자동차 퓨즈 및
자동 회로 차단기가 포함됩니다. 퓨즈 홀더용 게이지 링은
전체 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 유형 | G 20/0.10A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0430300000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 20/0.20A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0430400000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 20/0.25A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0430500000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 20/0.50A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0430600000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 20/0.63A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0439000000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 20/1.60A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0430800000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 1.6 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 20/1.00A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0430700000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | |
| 수량 | 10 ST | |

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 유형 | G 20/2.00A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0430900000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 20/2.50A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0431000000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 2.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 20/3.15A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0431100000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 20/4.00A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0431200000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 4 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 20/5.00A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0431300000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 20/6.30A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 0431400000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 6.3 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 25/0.25A/M GE | 버전 |
| 주문 번호 | 0546900000 | 소형 퓨즈, 중간 시간 지연, 0.25 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190097370 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 25/0.80A/M GR | 버전 |
| 주문 번호 | 0646400000 | 소형 퓨즈, 중간 시간 지연, 0.8 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190060794 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 25/0.50A/M WS | 버전 |
| 주문 번호 | 0510300000 | 소형 퓨즈, 중간 시간 지연, 0.5 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190018368 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 25/1.00A/M RT | 버전 |
| 주문 번호 | 0265800000 | 소형 퓨즈, 중간 시간 지연, 1 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190141660 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 25/10.0A/M RT | 버전 |
| 주문 번호 | 0193100000 | 소형 퓨즈, 중간 시간 지연, 10 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190023799 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 25/2.00A/F BL | 버전 |
| 주문 번호 | 0192700000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 2 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190176402 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | G 25/4.00A/F BR | 버전 |
| 주문 번호 | 0192800000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 4 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190115319 | |
| 수량 | 10 ST | |

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 유형 | G 25/6.30A/F GN | 버전 |
| 주문 번호 | 0192900000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 6.3 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190135461 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | GZ 0.5A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 1460580000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.5 A, G-Si. 6.3 x 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118266603 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | GZ 1.0A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 1460590000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 1 A, G-Si. 6.3 x 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118266634 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | GZ 10.0A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 1460640000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 10 A, G-Si. 6.3 x 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118266801 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | GZ 12.5A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 1460650000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 12.5 A, G-Si. 6.3 x 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118266627 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | GZ 2.0A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 1460600000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 2 A, G-Si. 6.3 x 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118266719 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | GZ 3.0A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 1460610000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 3 A, G-Si. 6.3 x 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118266702 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | GZ 5.0A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 1460620000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 5 A, G-Si. 6.3 x 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118266610 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | GZ 7.0A/F | 버전 |
| 주문 번호 | 1460630000 | 소형 퓨즈, 빠른 작동, 7 A, G-Si. 6.3 x 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118266726 | |
| 수량 | 10 ST | |