



ConCept 시스템은 유연성이 뛰어난 다용도 모듈입니다. 요구사항을 기반으로 다양한 모듈 중에서 용도에 맞는 모듈을 선택할 수 있습니다. 이 모듈은 전기 사양과 해당 결선 방식에 따라 다릅니다. 여러 모듈을 활용하여 다양한 조합을 만들어 낼 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 모듈
주문 번호	1682080000
유형	HDC-CM-3SCM
GTIN (EAN)	4008190473808
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	34 mm	길이 (인치)	1.3386 inch
순중량	7.4 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

ConCept 공압 모듈

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
--------------	-----	-------	----

일반 데이터

극 수	3	UL 94 가연성 등급	V-0
불륨 저항	5.00 mΩ	컬러 코드	검정
절연 저항	1011 Ω	유형	수형
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
시리즈	ConCept 모듈	정격 전압(DIN EN 61984)	630 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	8 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	40 A
할로겐 불포함	false	연기 누적 적응. DIN EN 45545-2	예

치수

총 길이 베이스	34 mm	플러그 높이	11.4 mm
----------	-------	--------	---------

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	크림프 결선
----------	--------

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 7	불륨 저항	5.00 mΩ
전선 굵기, 최대	10 mm ²	전선 굵기, 최소	1.5 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

액세서리

크림프 접점 CM3



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC-C-M3-SM4.0AG	버전
주문 번호	1682260000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 3, 수형, 전선 굵기, 최대: 4, 회전됨, 구리
GTIN (EAN)	4008190473990	합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-M3-BM4.0AG	버전
주문 번호	1682270000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 3, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 4, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190474003	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-M3-SM6.0AG	버전
주문 번호	1682280000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 3, 수형, 전선 굵기, 최대: 6, 회전됨, 구리
GTIN (EAN)	4008190474010	합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-M3-BM6.0AG	버전
주문 번호	1682290000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 3, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 6, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190474027	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-M3-SM10.0AG	버전
주문 번호	1682300000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 3, 수형, 전선 굵기, 최대: 10, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190474034	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-M3-BM10.0AG	버전
주문 번호	1682310000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 3, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 10, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190474041	
수량	100 ST	

모듈 제거 공구



바이드물러는 다양한 압착공구, 비접촉 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

액세서리

일반 주문 데이터

유형	HDC-DW-M0D	버전
주문 번호	1688200000	공구 기타, 접점 제거 공구
GTIN (EAN)	4008190857189	
수량	1 ST	

크림프 접점 CM3



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC-C-M3-BM2.5AG	버전
주문 번호	1698150000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 3, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190885069	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-M3-BM1.5AG	버전
주문 번호	1698130000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 3, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190885045	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-M3-SM1.5AG	버전
주문 번호	1698120000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 3, 수형, 전선 굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190885038	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-M3-SM2.5AG	버전
주문 번호	1698140000	사각 커넥터, 크림프 접점, CM 3, 수형, 전선 굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190885052	
수량	100 ST	