MF-WO 5/5 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









그림과 유사

MultiFit은 타사 제조 단자대에도 사용되는 바이드뮬러 마커 시스템입니다. 바이드뮬러 Dekafix와 마찬가지로, MultiFit 제품군 마커는 표준 인쇄에 사용할 수 있습니다. MultiFit을 처음 사용할 때는 사용되는 단자대에서 샘플 마커로 테스트를 수행할 것을 권장합니다.

- 여러 단자대에 대해 하나의 마커 사용 가능
- 표준 인쇄를 통해 바로 사용 가능한 마커
- PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄 용도의 블랭크 마커
- 고객 CAE 데이터 또는 사양에 따라 개별적으로 인쇄된 마커 공급
- 모든 용도에 하나의 마킹 시스템 사용 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	MultiFit, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00			
	Woertz, 고객 사양			
주문 번호	<u>1716810000</u>			
유형	MF-WO 5/5 MC SDR			
GTIN (EAN)	4008190344450			
수량	80 items			

MF-WO 5/5 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
<u>61</u>				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
높이	5 mm	높이 (인치)		0.1968 inch
너비	5 mm	—— 폭 (인치)		0.1968 inch
순중량	0.23 g			
온도				
작동 온도 범위	-40100 °C			
환경 제품 규정 준수				
	- 4 20 -1 1 - 2			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	. NO		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVH0	: 없품	0.0051 000	
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지		0.005 kg CO2 eq.	
일반 데이터				
인쇄 방향	수평 및 수직			
<u>면제 8.8 </u>	 MC 레이저			
기계 오ㅁ	5 mm			
_{기미} JL 94 가연성 등급	V-2			
<u> </u>	100 °C			
<u> </u>	-40 °C			
<u> </u>	 고객 사양			
르의 ㅗㅡ 할로겐	아니요			
르 <u>포션</u> 기본 재질	폴리아미드 66			
<u>기는 세월</u> 인쇄 색상	 걸정			
근체 <u>구용</u> 인쇄 문자	 M-Print PRO 파일 요건			
^{단돼 문지} 패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	<u>:</u>	MultiCard	
패기지 한뒤당 모집 개구 콤비네이션당 마커 개수	중요 용대 1 MultiCard = Termina	al marker	iviuitiCaiu	
들미테이션당 마기 게ㅜ 작동 온도 범위	-40100 °C	ai maindi		
국등 근소 함위 응용 분야/제조사	Woertz			
커넥터 마커				
피치(mm)(P)	5.00 mm			
분류				
Ξπ				
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0		EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0		EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0		27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0		27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0		27-28-11-01
ECLASS 12 O	27 29 11 01	ECLASS 14 O		27 29 11 01

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 14.0

27-28-11-01

27-28-11-01



MF-WO 5/5 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



도면