

SKMU PG21-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, PG 21, 3.5 mm, 황동, 니켈 도금 |
| 주문 번호 | 1719200000 |
| 유형 | SKMU PG21-MS |
| GTIN (EAN) | 4008190352424 |
| 수량 | 100 items |

SKMU PG21-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 높이 | 3.5 mm | 높이 (인치) | 0.1378 inch |
| 순중량 | 2.07 g | | |

온도

| |
|-------|
| 작동 온도 |
|-------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

일반 정보

| | | | |
|--------|-----------|---------|---------|
| O.D. | 36.96 mm | 나사산 피치 | 1.59 mm |
| 할로겐 | 아니요 | AF 크기 1 | 32 mm |
| 두께 | 3.50 mm | 케이블 글랜드 | PG 21 |
| 기본 재질 | 황동, 니켈 도금 | 외부 스레드 | PG 21 |
| 내부 나사산 | PG 21 | 나사선 길이 | 3.5 mm |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

SKMU PG21-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

