

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 액세서리, 장착 풋 |
| 주문 번호 | 1723660000 |
| 유형 | MOFU 15/35 ZDUB |
| GTIN (EAN) | 4008190975531 |
| 수량 | 50 items |

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 15 mm | 깊이 (인치) | 0.5906 inch |
| 높이 | 43 mm | 높이 (인치) | 1.6929 inch |
| 너비 | 5 mm | 폭 (인치) | 0.1968 inch |
| 순중량 | 1.04 g | | |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 120 °C |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 사양

| | | | |
|-------|--------------|---------------|---|
| 버전 | 장착 레일용 | 엔드 커버 플레이트 필요 | 예 |
| 장착 레일 | TS 35, TS 15 | | |

일반

| | |
|-------|--------------|
| 장착 레일 | TS 35, TS 15 |
|-------|--------------|

자재 데이터

| | | | |
|--------------|-------|-------|---------|
| 기본 재질 | Wemid | 컬러 코드 | 진한 베이지색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |

추가 기술 데이터

| | | | |
|-----------|-----|--------|-----|
| 개방측 | 오른쪽 | 장착물 유형 | 클립인 |
| 폭발 테스트 버전 | 아니요 | 장착 유형 | 플러그 |

크기

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-------|
| 피치(mm)(P) | 18.00 mm | TS 15 오프셋 | 21 mm |
| TS 35 오프셋 | 2 mm | | |

클램프용 컨덕터(정격 결선)

| | | | |
|-------|----|-------|-----------|
| 결선 방향 | 상단 | 결선 유형 | 텐션 클램프 결선 |
|-------|----|-------|-----------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |