

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

CLI C 도체 마커는 결선되지 않은 도체에 장착됩니다. 네 가지 사이즈로 제공되며 단면적이 0.5 mm²에서 최대 70 mm²에 이르는 도체의 라벨링에 사용할 수 있습니다. 마커는 바로 사용할 수 있도록 미리 인쇄되어 있습니다. 개별 마커를 조합하여 개별 라벨링이 가능합니다.

- 피쇄형 마커, 안정적이며 비결선 케이블 장착용
- 유연한 벨로우 형태로 광범위한 사용 범위 보장
- 쉽고 빠르게 장착
- 해당 액세서리로 간편하게 라벨링
- 영구적인 고품질 라벨링
- 최적의 가독성을 위한 고대비

일반 주문 데이터

버전	CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
주문 번호	1568251661
유형	CLI C 1-3 GE/SW M CD
GTIN (EAN)	4008190135041
수량	500 items

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	5 mm	깊이 (인치)	0.1968 inch
높이	3 mm	높이 (인치)	0.1181 inch
너비	4.2 mm	폭 (인치)	0.1654 inch
순중량	0.08 g		

온도

작동 온도 범위 -30...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	4
인쇄 방향	수평
인쇄 유형	표준
인쇄 방법	핫 엠보싱
버전	CD
너비	4.2 mm
UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	80 °C
작동 온도 범위, 최소	-30 °C
컬러 코드	노란색
할로겐	예
기본 재질	PVC, 소프트, 카드뮴 미포함
인쇄 색상	검정
인쇄 문자	대문자
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 릴
권장 산업	프로세스, 기계
콤비네이션당 마커 개수	1 Reel = Conductor and cable markers
작동 온도 범위	-30...80 °C
임프린트	M

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굵기, 최대	4 mm ²
전선 굵기, 최소	1.5 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	5 mm
컨덕터 O.D., 최소	2.5 mm	컨덕터 O.D.	2.5 - 5 mm
결선된 와이어의 단면적	1.5 - 4 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

도면



그림과 유사

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW Y	버전
주문 번호	0572901697	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190140359	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW P	버전
주문 번호	0572901668	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190079833	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW Q	버전
주문 번호	0572901670	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190081102	
수량	10 ST	

0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW 4	버전
주문 번호	0572901515	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190090722	
수량	10 ST	

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW T	버전	
주문 번호	0572901678	CableLine, 장착 축	
GTIN (EAN)	4008190014698		
수량	10 ST		

0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW 6	버전	
주문 번호	0572901521	CableLine, 장착 축	
GTIN (EAN)	4008190116446		
수량	10 ST		

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW K	버전	
주문 번호	0572901658	CableLine, 장착 축	
GTIN (EAN)	4008190036614		
수량	10 ST		

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW -	버전
주문 번호	0572901740	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4032248106691	
수량	10 ST	

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW L	버전
주문 번호	0572901660	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190082628	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW F	버전
주문 번호	0572901648	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190147716	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW A	버전
주문 번호	0572901638	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190184278	
수량	10 ST	

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW 7	버전
주문 번호	0572901524	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190003470	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW 2	버전
주문 번호	0572901509	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190044916	
수량	10 ST	

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW O	버전
주문 번호	0572901666	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190099855	
수량	10 ST	

0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW O	버전
주문 번호	0572901503	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190081218	
수량	10 ST	

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW J	버전
주문 번호	0572901656	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190124427	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW S	버전
주문 번호	0572901675	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190055004	
수량	10 ST	

0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW 5	버전
주문 번호	0572901518	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190064945	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW 1	버전
주문 번호	0572901506	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190036072	
수량	10 ST	

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW M	버전
주문 번호	0572901662	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190119195	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW E	버전
주문 번호	0572901646	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190039738	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW G	버전
주문 번호	0572901650	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190011390	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW H	버전
주문 번호	0572901652	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190170288	
수량	10 ST	

0 - 9

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.



일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW 8	버전
주문 번호	0572901527	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190135003	
수량	10 ST	

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW /	버전
주문 번호	0572901743	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190137434	
수량	10 ST	

0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW 3	버전
주문 번호	0572901512	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190168728	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW 9	버전
주문 번호	0572901530	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190112967	
수량	10 ST	

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW N	버전
주문 번호	0572901664	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190163884	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW R	버전
주문 번호	0572901672	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190149277	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW C	버전
주문 번호	0572901642	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190184681	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW B	버전
주문 번호	0572901640	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190057442	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW D	버전
주문 번호	0572901644	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190012601	
수량	10 ST	

기타



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 BL/WS -	버전
주문 번호	0572901741	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190119959	
수량	10 ST	

마커 설치작업용 막대(mandrel) 싱글



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1 F. CLI C 1-3	버전
주문 번호	0532100000	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190092191	
수량	20 ST	

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW I	버전
주문 번호	0572901654	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190029647	
수량	10 ST	

특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW +	버전
주문 번호	0572901738	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4032248307340	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW ET	버전
주문 번호	0572901745	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190163983	
수량	10 ST	

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW U	버전
주문 번호	0572901680	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190007133	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW V	버전
주문 번호	0572901682	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190106751	
수량	10 ST	

기타



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 RT/WS +	버전
주문 번호	0572901739	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190013691	
수량	10 ST	

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW X	버전
주문 번호	0572901693	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190115142	
수량	10 ST	

특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW .	버전
주문 번호	0572901749	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190043339	
수량	10 ST	

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

유형	CLI R 1-3 GE/SW W	버전
주문 번호	0572901684	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190060046	
수량	10 ST	
유형	CLI R 1-3 GE/SW Z	버전
주문 번호	0572901699	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190142681	
수량	10 ST	