WAD WDU1.5/BLZ/BLA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 커버, 진한 베이지색, Wemid, 높이: 12.75 mm, 너비: 9.48 mm, 깊이: 8.85 mm, V-0	
주문 번호	<u>1577400000</u>	
유형	WAD WDU1.5/BLZ/BLA	
GTIN (EAN)	4008190112165	
수량	20 items	

WAD WDU1.5/BLZ/BLA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량	,= -				
깊이	8.85 mm	깊이 (인치)	0.3484 inch		
높이	12.75 mm	높이 (인치)	0.502 inch		
너비	9.48 mm	폭 (인치)	0.3732 inch		
순중량	0.4 g				
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	 연속 작동 온도, 최대	120 °C		
환경 제품 규정 준수	,				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재 				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
시스템 사양	,				
버전	단자대용				
OIHL					
일반					
설치 권고	직접 장착				
자재 데이터					
기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색		
UL 94 가연성 등급	V-0				
추가 기술 데이터					
	A.I.I.O.	W-1 -1 -1	지지 지수		
장착물 유형 폭발 테스트 버전	스냅온 아니요	설치 권고	직접 장착		
<u>국을 데므트 메신</u> 크기	아니표				
<u> </u>					
피치(mm)(P)	4.50 mm				
분류					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

카탈로그 상태 / 도면 2