

**HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



광섬유 케이블은 간섭과 장애가 없는 전송을 보장합니다. 새로운 광섬유 접점은 이제 사각 커넥터에서도 사용할 수 있습니다. 광섬유 접점의 형태는 바이드물러의 입증된 HD 접점 형태와 일치하기 때문에 기존의 구리선 결선이 가능합니다. 따라서, 기존의 HD 시리즈 커넥터에서 조립이 가능할 뿐만 아니라 ConCept 모듈형 시스템과도 함께 사용할 수 있습니다. 또한 광섬유 전선과 구리선을 단일 커넥터에 결선할 수도 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금
주문 번호	<a href="#">1773640000</a>
유형	HDC-C-HD-B-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142743
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

직경 3.5 mm 순중량 0.9 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	1.6 mm	탈피 길이, 정격 결선	14 mm
결선 유형	크림프 결선	버전 인서트	HD, HDD, HQ, MixMate
전선 굵기, 최대	1 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	1 mm <sup>2</sup>
표면 마감	은색	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)	기본 재질	구리 합금
생산 방법	회전됨	결선된 와이어의 단면적	1 - 1 mm <sup>2</sup>
접점 재료	구리 합금		

분류


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

절단 공구



최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용 절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해 최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀칭 없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는 VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호 절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	KT 8	버전	
주문 번호	<a href="#">9002650000</a>	절단 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구	
GTIN (EAN)	4008190020163		
수량	1 ST		

...폴리머 광섬유(POF) 사용 광섬유 케이블용 공구용



POF(Polymer Optical Fiber)의 광섬유 접점(단자) 처리용 압착 및 탈피공구

일반 주문 데이터

유형	PS LWL/POF	버전	
주문 번호	<a href="#">9020390000</a>	공구, 연마 휠	
GTIN (EAN)	4032248300570		
수량	1 ST		
유형	PB LWL/POF	버전	
주문 번호	<a href="#">9020400000</a>	공구, 연마 시트	
GTIN (EAN)	4032248300587		
수량	1 ST		
유형	AM LWL/POF	버전	
주문 번호	<a href="#">9020360000</a>	공구, 탈피기	
GTIN (EAN)	4032248300556		
수량	1 ST		
유형	HTX-HDC/POF	버전	
주문 번호	<a href="#">9010950000</a>	접점용 압착 공구, 1mm², 1mm², FoderBcrimp	
GTIN (EAN)	4032248331543		
수량	1 ST		

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

접점 제거 공구



바이드뮐러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

일반 주문 데이터

유형	REMOVAL TOOL HD	버전	
주문 번호	<a href="#">1866730000</a>	공구, 접점 제거 공구	
GTIN (EAN)	4032248437054		
수량	1 ST		