


CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**일반 주문 데이터**

| | |
|------------|--------------------------------|
| 버전 | ClipCard, 액세서리, 90 x 58 mm, 회색 |
| 주문 번호 | 1631640002 |
| 유형 | CC-H 85/54 GR |
| GTIN (EAN) | 4008190465261 |
| 수량 | 20 items |

CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 13 mm | 깊이 (인치) | 0.5118 inch |
| 높이 | 90 mm | 높이 (인치) | 3.5433 inch |
| 너비 | 58 mm | 폭 (인치) | 2.2835 inch |
| 순중량 | 20.9 g | | |

온도

| | |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C |
|----------|--------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |
| 제품 탄소 발자국 | 요람에서 게이트까지 -0.002 kg CO2 eq. |

일반 데이터

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----------|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 8 | |
| 버전 | 마커 훌더 | |
| 너비 | 58 mm | |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | |
| 컬러 코드 | 회색 | |
| 할로겐 | 아니요 | |
| 기본 재질 | 폴리아미드 66 | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | MultiCard |
| 권장 산업 | 기계 | |
| 콤비네이션당 마커 개수 | 1 MultiCard = Accessories | |
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C | |

디바이스 마커

| | |
|-----|-----|
| 할로겐 | 아니요 |
|-----|-----|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

Natural



케이블 및 마커를 조이기 위한 CB 케이블 타이입니다.

- 특히 CLI M, SFX, WKM, WKS 케이블 마커를 고정하는데 적합합니다.
- IEC 62275: 2006-준수
- 난연 등급 V2 ~ UL-94의 잘 깨지지 않는 폴리아미드 PA 6.6

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 유형 | CB 360/4,5 NC | 버전 |
| 주문 번호 | 1279000000 | 케이블 타이, 4.5 x 360 mm, 폴리아미드 66, 220 N |
| GTIN (EAN) | 4008190031459 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | CB 365/7,5 NC | 버전 |
| 주문 번호 | 1279100000 | 케이블 타이, 7.5 x 365 mm, 폴리아미드 66, 540 N |
| GTIN (EAN) | 4008190104665 | |
| 수량 | 100 ST | |