MF 12/5 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









그림과 유사

MultiFit은 타사 제조 단자대에도 사용되는 바이드뮬러 마커 시스템입니다. 바이드뮬러 Dekafix와 마찬가지로, MultiFit 제품군 마커는 표준 인쇄에 사용할 수 있습니다. MultiFit을 처음 사용할 때는 사용되는 단자대에서 샘플 마커로 테스트를 수행할 것을 권장합니다.

- 여러 단자대에 대해 하나의 마커 사용 가능
- 표준 인쇄를 통해 바로 사용 가능한 마커
- PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄 용도의 블랭크 마커
- 고객 CAE 데이터 또는 사양에 따라 개별적으로 인쇄된 마커 공급
- 모든 용도에 하나의 마킹 시스템 사용 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	MultiFit, 단자대 마커, 12 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, WAGO, 고객 사양		
주문 번호	<u>1677190000</u>		
유형	MF 12/5 MC SDR		
GTIN (EAN)	4008190470586		
수량	120 items		

카탈로그 상태 / 도면 1

MF 12/5 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
11 2 3 3	·			
높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch	
크비 	5 mm	폭 (인치)	0.1968 inch	
	0.15 g		5.1555 men.	
온도				
작동 온도 범위	-40100 °C			
	-40100 C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	문구, 예외 미욘새 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.002 kg CO2 eq.			
	_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5.30 <u>2</u> K	J	
일반 데이터				
인쇄 방향	수평 및 수직			
인쇄 유형	검은색			
인쇄 방법	MC 레이저			
<u> </u>	5 mm			
JL 94 가연성 등급	V-2			
작동 온도 범위, 최대	100 °C			
작동 온도 범위, 최소	-40 °C			
컬러 코드 **= 개	고객 사양			
할로겐 기보 제지	아니요			
기본 재질	폴리아미드 66 검정			
인쇄 색상 인쇄 문자	검성 M-Print PRO 파일 요건			
	공급 형태	MultiCa		
패키지 단위당 조합 개수 콤비네이션당 마커 개수	중급 영대 1 MultiCard = Terminal m		ra	
들마테이션당 마거 개구 작동 온도 범위	-40100 °C			
곡용 근도 됩니 응용 분야/제조사	Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, WAGO			
커넥터 마커	T Hoeriix, VVIciana, Legiani	a, reiemecanique, Entreice, VVA	ido	
기국디미기			<u> </u>	
피치(mm)(P)	5.00 mm			
분류				
TINA C.O.	F0000704	ETIM 7.0	F0000704	
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37	
ECLASS 11.0	27-28-11-01 27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01	
ECLASS 13.0		ECLASS 14.0	27-28-11-01	
ECLASS 15.0	27-28-11-01			

카탈로그 상태 / 도면 2



MF 12/5 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



도면

