

제품 이미지



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 액세서리 홀더
주문 번호	1678680000
유형	ZST
GTIN (EAN)	4008 190466770
수량	10 items

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	27.5 mm	깊이 (인치)	1.0827 inch
높이	61.1 mm	높이 (인치)	2.4055 inch
너비	10 mm	폭 (인치)	0.3937 inch
순중량	5.1 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	장착 레일용	엔드 커버 플레이트 필요	예
장착 레일	TS 35		

일반

설치 권고	직접 장착	장착 레일	TS 35
-------	-------	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터


설치 권고	직접 장착
-------	-------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	기타
-------	----

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		



S 2/46 Foto3

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	ZQV 2.5/10	버전
주문 번호	1608940000	액세서리, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190099060	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/10 RT	버전
주문 번호	2714770000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 10
GTIN (EAN)	4050118765106	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/11	버전
주문 번호	1859080000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 11
GTIN (EAN)	4032248411047	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/2	버전
주문 번호	1608860000	Z-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190123680	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5/2 RT	버전
주문 번호	2714780000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 2
GTIN (EAN)	4050118765014	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5/20 RT	버전
주문 번호	2714860000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 20
GTIN (EAN)	4050118764383	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/20	버전
주문 번호	1908960000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 20
GTIN (EAN)	4032248535293	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/3	버전
주문 번호	1608870000	액세서리, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190061630	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5/3 RT	버전
주문 번호	2714790000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 3
GTIN (EAN)	4050118764390	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5/4	버전
주문 번호	1608880000	액세서리, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190082208	
수량	60 ST	

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ZQV 2.5/4 RT	버전
주문 번호	2714800000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 4
GTIN (EAN)	4050118765007	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5/5	버전
주문 번호	1608890000	액세서리, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190065713	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/5 RT	버전
주문 번호	2714810000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 5
GTIN (EAN)	4050118764994	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/50	버전
주문 번호	1697540000	액세서리, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883256	
수량	10 ST	
유형	ZQV 2.5/6	버전
주문 번호	1608900000	액세서리, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190149840	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/6 RT	버전
주문 번호	2714820000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 6
GTIN (EAN)	4050118764987	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/7	버전
주문 번호	1608910000	액세서리, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190159665	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/7 RT	버전
주문 번호	2714830000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 7
GTIN (EAN)	4050118764970	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/8	버전
주문 번호	1608920000	액세서리, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190061531	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/8 RT	버전
주문 번호	2714840000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 8
GTIN (EAN)	4050118762198	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/9	버전
주문 번호	1608930000	액세서리, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190117009	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5/9 RT	버전
주문 번호	2714850000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 9
GTIN (EAN)	4050118764963	
수량	20 ST	
유형	ZQV 4/10 GE	버전
주문 번호	1609030000	액세서리, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263300	
수량	20 ST	

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ZQV 4/2 GE	버전
주문 번호	1608950000	액세서리, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263225	
수량	60 ST	
유형	ZQV 4/20 GE	버전
주문 번호	1909010000	Z-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 20
GTIN (EAN)	4032248535637	
수량	20 ST	
유형	ZQV 4/3 GE	버전
주문 번호	1608960000	액세서리, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263232	
수량	60 ST	
유형	ZQV 4/4 GE	버전
주문 번호	1608970000	액세서리, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263249	
수량	60 ST	
유형	ZQV 4/5 GE	버전
주문 번호	1608980000	액세서리, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263256	
수량	20 ST	
유형	ZQV 4/6 GE	버전
주문 번호	1608990000	액세서리, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263263	
수량	20 ST	
유형	ZQV 4/7 GE	버전
주문 번호	1609000000	액세서리, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263270	
수량	20 ST	
유형	ZQV 4/8 GE	버전
주문 번호	1609010000	액세서리, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263287	
수량	20 ST	
유형	ZQV 4/9 GE	버전
주문 번호	1609020000	액세서리, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263294	
수량	20 ST	

테스트 어댑터 및 테스트 소켓



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	PS 2.3 RT	버전	
주문 번호	0180400000	테스트 어댑터 (단자대), 230 V, 20 mA	
GTIN (EAN)	4008190060121		
수량	20 ST		
유형	PS 4 F.STB 4	버전	
주문 번호	0299600000	테스트 어댑터 (단자대), 230 V	
GTIN (EAN)	4008190074043		
수량	20 ST		

퓨즈



퓨즈 단자대의 광범위한 제품 포트폴리오를 위해 액세서리로서 적절한 퓨즈 링크 역시 제공합니다. 포트폴리오에는 5x20mm~10x38mm의 장치 보호 퓨즈 (미니어처 퓨즈), E 14~E 18 퓨즈 링크, 자동차 퓨즈 및 자동 회로 차단기가 포함됩니다. 퓨즈 홀더용 게이지 링은 전체 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

유형	G 20/0.10A/F	버전	
주문 번호	0430300000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.1 A, G-Si. 5 x 20	
GTIN (EAN)	4008190077174		
수량	10 ST		
유형	G 20/0.20A/F	버전	
주문 번호	0430400000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.2 A, G-Si. 5 x 20	
GTIN (EAN)	4008190152383		
수량	10 ST		
유형	G 20/0.25A/F	버전	
주문 번호	0430500000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.25 A, G-Si. 5 x 20	
GTIN (EAN)	4008190153991		
수량	10 ST		
유형	G 20/0.50A/F	버전	
주문 번호	0430600000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.5 A, G-Si. 5 x 20	
GTIN (EAN)	4008190046835		
수량	10 ST		
유형	G 20/0.63A/F	버전	
주문 번호	0439000000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.63 A, G-Si. 5 x 20	
GTIN (EAN)	4008190131210		
수량	10 ST		
유형	G 20/1.60A/F	버전	
주문 번호	0430800000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 1.6 A, G-Si. 5 x 20	
GTIN (EAN)	4008190031503		
수량	10 ST		
유형	G 20/1.00A/F	버전	
주문 번호	0430700000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 1 A, G-Si. 5 x 20	
GTIN (EAN)	4008190093877		
수량	10 ST		

액세서리

유형	G 20/2.00A/F	버전
주문 번호	0430900000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
수량	10 ST	
유형	G 20/2.50A/F	버전
주문 번호	0431000000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
수량	10 ST	
유형	G 20/3.15A/F	버전
주문 번호	0431100000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
수량	10 ST	
유형	G 20/4.00A/F	버전
주문 번호	0431200000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
수량	10 ST	
유형	G 20/5.00A/F	버전
주문 번호	0431300000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
수량	10 ST	
유형	G 20/6.30A/F	버전
주문 번호	0431400000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
수량	10 ST	
유형	G 25/0.25A/M GE	버전
주문 번호	0546900000	소형 퓨즈, 중간 시간 지연, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
수량	10 ST	
유형	G 25/0.80A/M GR	버전
주문 번호	0646400000	소형 퓨즈, 중간 시간 지연, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
수량	10 ST	
유형	G 25/0.50A/M WS	버전
주문 번호	0510300000	소형 퓨즈, 중간 시간 지연, 0.5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
수량	10 ST	
유형	G 25/1.00A/M RT	버전
주문 번호	0265800000	소형 퓨즈, 중간 시간 지연, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
수량	10 ST	
유형	G 25/10.0A/M RT	버전
주문 번호	0193100000	소형 퓨즈, 중간 시간 지연, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
수량	10 ST	
유형	G 25/2.00A/F BL	버전
주문 번호	0192700000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
수량	10 ST	
유형	G 25/4.00A/F BR	버전
주문 번호	0192800000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
수량	10 ST	

액세서리

유형	G 25/6.30A/F GN	버전
주문 번호	0192900000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
수량	10 ST	
유형	GZ 0.5A/F	버전
주문 번호	1460580000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 0.5 A, G-Si. 6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266603	
수량	10 ST	
유형	GZ 1.0A/F	버전
주문 번호	1460590000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 1 A, G-Si. 6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266634	
수량	10 ST	
유형	GZ 10.0A/F	버전
주문 번호	1460640000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 10 A, G-Si. 6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266801	
수량	10 ST	
유형	GZ 12.5A/F	버전
주문 번호	1460650000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 12.5 A, G-Si. 6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266627	
수량	10 ST	
유형	GZ 2.0A/F	버전
주문 번호	1460600000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 2 A, G-Si. 6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266719	
수량	10 ST	
유형	GZ 3.0A/F	버전
주문 번호	1460610000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 3 A, G-Si. 6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266702	
수량	10 ST	
유형	GZ 5.0A/F	버전
주문 번호	1460620000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 5 A, G-Si. 6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266610	
수량	10 ST	
유형	GZ 7.0A/F	버전
주문 번호	1460630000	소형 퓨즈, 빠른 작동, 7 A, G-Si. 6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266726	
수량	10 ST	