


ZVLA1 ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세스러리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 버전         | Z-시리즈, 플러그인 모듈형 단자대, 노란색, 8.8 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">1866250000</a>       |
| 유형         | ZVLA1 ZPS2.5                     |
| GTIN (EAN) | 4032248524761                    |
| 수량         | 20 items                         |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 26.2 mm | 깊이 (인치) | 1.0315 inch |
| 높이  | 73.8 mm | 높이 (인치) | 2.9055 inch |
| 너비  | 8.8 mm  | 폭 (인치)  | 0.3465 inch |
| 순중량 | 2.86 g  |         |             |

온도

|              |                |              |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 주변 온도        | -50 °C...55 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 100 °C         |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

등급 데이터

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 정격 단면적 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|--------|---------------------|

시스템 사양

|    |       |
|----|-------|
| 버전 | 중간 부품 |
|----|-------|

일반

|     |   |       |       |
|-----|---|-------|-------|
| 극 수 | 1 | 설치 권고 | 직접 장착 |
|-----|---|-------|-------|

자재 데이터

|              |             |       |     |
|--------------|-------------|-------|-----|
| 기본 재질        | PA 66 GF 30 | 컬러 코드 | 노란색 |
| UL 94 가연성 등급 | HB          |       |     |

추가 기술 데이터

|       |       |
|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 |
|-------|-------|

클램프용 컨덕터(정격 결선)

|       |         |      |   |
|-------|---------|------|---|
| 결선 유형 | 플러그인 결선 | 결선 수 | 0 |
|-------|---------|------|---|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |