### **ZVLA DF ZPS2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지







WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 플러그인 모듈형 단자대, 노란색		
주문 번호	<u>1878600000</u>		
유형	ZVLA DF ZPS2.5		
GTIN (EAN)	4032248471577		
수량	20 items		

## **ZVLA DF ZPS2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	27 mm	깊이 (인치)	1.063 inch
높이 순중량	80 mm 6.34 g	높이 (인치)	3.1496 inch
온도			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
등급 데이터			
정격 단면적	2.5 mm²		
시스템 사양			
버전	중간 부품		
일반			
극 수	1	설치 권고	직접 장착
자재 데이터			
기본 재질	PA 66 GF 30	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급 추가 기술 데이터	НВ		
설치 권고	직접 장착		
클램프용 컨덕터(정격 결선)	7807		
결선 유형	플러그인 결선	결선 수	2
분류			
	50000040	ETIM 7.0	50000040
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-25-03-90		2, 20 00 00

카탈로그 상태 / 도면 2