

ETO CC 15/17 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--------------------------------|
| 버전 | ClipCard, 액세서리, 15 x 17 mm, 투명 |
| 주문 번호 | 1880850000 |
| 유형 | ETO CC 15/17 TRANSPAR. |
| GTIN (EAN) | 4032248481224 |
| 수량 | 10 items |

ETO CC 15/17 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 1 mm | 깊이 (인치) | 0.0394 inch |
| 높이 | 15 mm | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 너비 | 17 mm | 폭 (인치) | 0.6693 inch |
| 순중량 | 12.5 g | | |

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|---------------|---------------------------|-----------|--|
| 접착물 | 영구 아크릴 혼성 중합체 | | |
| 용지당 수 | 228 | | |
| 버전 | 자체 접착 | | |
| 너비 | 17 mm | | |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C | | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | | |
| 컬러 코드 | 투명 | | |
| 할로겐 | 아니오 | | |
| 기본 재질 | 폴리에스테르 필름 | | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | MultiCard | |
| 권장 산업 | 기계 | | |
| 조합네이션당 마커 개수 | 1 MultiCard = Accessories | | |
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C | | |

디바이스 마커

할로겐 아니오

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

