

ADAP EX M32-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



ADAP 시리즈 어댑터는 Ex 장비에서 미사용 입력부를 채우는 용도로 유연성과 다목적성을 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입을 유지합니다.

일반 주문 데이터

버전	ADAP(어댑터, 확장 및 축소), 어댑터, 직선, M 32, 1/2" NPT, IP54, 황동, 니켈 도금
주문 번호	1738460000
유형	ADAP EX M32-1/2NPT
GTIN (EAN)	4008190958244
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2023-07-30T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	84 g
-----	------

온도

작동 온도	-40 °C... 100 °C
-------	------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

일반 정보

GWDR 보호 등급	IP54	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	무할로겐
AF 크기 1	38 mm	보호 등급	IP54
케이블 글랜드	NPT	기본 재질	황동, 니켈 도금
외부 스레드	M 32	내부 나사산	1/2" NPT
나사선 길이	16 mm	참고: 보호 등급	더 높은 IP 보호를 위해서는 작동 지침을 준수하십시오.

케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	SIRA 10ATEX1225X
케이블 글랜드(IECEX) 인증 번호	IECEX SIR 07.0010X	DEF 승인 조건	ATEX, IECEX

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

액세서리

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M32 MS	버전	
주문 번호	1737020000		SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 32, 4 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956493		
수량	100 ST		

나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M32-W	버전	
주문 번호	1185630000		퍼 섀형, M 32, 나일론 6
GTIN (EAN)	4050118078329		
수량	160 ST		