데이터 시트

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



어느 응용 분야에도 이상적인 공구
Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다.Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

일반 주문 데이터

버전	M8, M12 라인 및 커넥터용 케이블 글랜드 공구
주문 번호	1910000000
유형	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
수량	1 items
패키징	판지 상자

데이터 시트

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	190.08 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	M8-, M12-케이블 및 커넥터용 나사로 체결되는 글랜드 공구

중요 참고 사항

제품 정보	인도 시 포함: • 표준 손잡이 1/4인치 • 성형 라인용 어태치먼트 M8 • 맞춤형 커넥터를 위한 어태치먼트 M8F • 성형 라인용 어태치먼트 M12 • 맞춤형 커넥터를 위한 어태치먼트 M12F

분류

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Screwty® 부착장치는 맞춤형 M23 라운드 플러그인 커넥터 및 오버몰딩된 M23 라운드 플러그인 커넥터에 적합합니다(널리드 너트의 외경: 26.2 ±0.3 mm). 조임 토크는 2~2.5 Nm입니다.

일반 주문 데이터

유형	SCREWTY M23	버전
주문 번호	1981560000	M23 라인 및 커넥터용 케이블 글랜드 공구 어댑터
GTIN (EAN)	4032248677702	
수량	1 ST	

M12 K 코딩 및 L 코딩 오버몰딩 케이블용 Screwty



바이드뮬러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	버전
주문 번호	2522710000	몰딩 M12 라인용 케이블 글랜드 공구 어댑터, K- 및 L- 코드
GTIN (EAN)	4050118534566	
수량	1 ST	
유형	SCREWTY M12 K+L O.SD	버전
주문 번호	2486610000	몰딩 M12 라인용 케이블 글랜드 공구 어댑터, K- 및 L- 코드
GTIN (EAN)	4050118497403	
수량	1 ST	