


KLBUE CO 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



당사의 광범위한 KLBÜ 차폐 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차폐 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 차폐 결선용 클램프 요크, 스틸
주문 번호	1753311001
유형	KLBUE CO 1
GTIN (EAN)	4032248064427
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	32 mm	깊이 (인치)	1.2598 inch
높이	18 mm	높이 (인치)	0.7087 inch
너비	13.2 mm	폭 (인치)	0.5197 inch
마운팅 치수 - 너비	12 mm	순중량	12 g

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.061 kg CO2 eq.	

등급 데이터

정격 단면적	10 mm ²
--------	--------------------

시스템 사양

버전	차폐 결선용	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
장착 레일	버스바		

일반

설치 권고	직접 장착, 버스바	장착 레일	버스바
-------	------------	-------	-----

자재 데이터

기본 재질	스틸	컬러 코드	은색
UL 94 가연성 등급	None		

추가 기술 데이터

장착물 유형	클립인	설치 권고	직접 장착, 버스바
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P)	18.00 mm
-----------	----------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

탈피 길이	18 mm	결선 유형	스프링 결선
결선 수	1	케이블 직경, 최대	10 mm
케이블 직경, 최소	3 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	10 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	3 mm ²		

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBU CO 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

버스바




다양한 재질의 버스바와 관련 액세서리를 사용하여, 아주 작은 설치 공간에서 케이블을 연결할 수 있습니다. 응용 분야에 따라 전위를 수집, 분배 또는 소멸시킬 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SSCH 10X3X1000 CU/SN	버전	
주문 번호	0348900000	버전	버스바 (단자대), 은색, 높이: 1000 mm, 깊이: 3 mm, 구리
GTIN (EAN)	4008190024802		
수량	25 M		

액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	WSH 1	버전	
주문 번호	1068700000	버전	액세서리, 레일 지지대, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389		
수량	10 ST		
유형	WSH 4 MT	버전	
주문 번호	1079900000	버전	액세서리, 레일 지지대, 금속
GTIN (EAN)	4008190379254		
수량	10 ST		
유형	WSH 5	버전	
주문 번호	1080100000	버전	액세서리, 레일 지지대, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143		
수량	10 ST		
유형	WSH 6	버전	
주문 번호	1080200000	버전	액세서리, 레일 지지대, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150		
수량	10 ST		
유형	WSH 18 MT	버전	
주문 번호	1083100000	버전	액세서리, 레일 지지대, 금속
GTIN (EAN)	4008190053246		
수량	10 ST		

액세서리

유형	WSH 19 MT	버전
주문 번호	1083200000	액세서리, 레일 지지대, 금속
GTIN (EAN)	4008190059538	
수량	10 ST	
유형	WSH 3/H/N	버전
주문 번호	1715970000	액세서리, 레일 지지대, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
수량	10 ST	
유형	SMSE WSH U1 MT	버전
주문 번호	1083900000	액세서리, 버스바, 스틸, 용융아연도금
GTIN (EAN)	4008190065515	
수량	10 ST	