

HDC-CR10-3B GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

견고한 CR10 모듈 프레임은 폴리카보네이트 또는 금형 주조한 아연 재질로 되어 있습니다.
이 프레임은 3개의 개별 모듈 또는 해당하는 이중 모듈을 설치할 수 있도록 설계되어 있습니다. CR10 프레임은 사이즈-4 하우징에 맞도록 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 프레임
주문 번호	1758470000
유형	HDC-CR10-3B GR
GTIN (EAN)	4032248019694
수량	5 items

HDC-CR10-3B GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	64 mm	깊이 (인치)	2.5197 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	34 mm	폭 (인치)	1.3386 inch
순중량	31.54 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

ConCept 공압 모듈

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색
--------------	-----	-------	------

일반 데이터

극 수	1	설치 사이즈	4
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색
유형	암형(Female)	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ConCept 프레임	할로겐 불포함	false
연기 누적 적응. DIN EN 45545-2	예	BG	4

치수

너비	34 mm	총 길이 베이스	64 mm
소켓 높이	35 mm		

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	스크류 결선	조임 토크, 최대 PE 결선	1.5 Nm
조임 토크, 최소 PE 결선	1.2 Nm		

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	설치 사이즈	4
기본 재질	폴리카보네이트	BG	4

분류

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92

HDC-CR10-3B GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC-CR10-3B GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

액세서리**모듈 제거 공구**

바이드뮬러는 다양한 압착공구, 비접촉 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC-DW-MOD	버전
주문 번호	1688200000	공구 기타, 접점 제거 공구
GTIN (EAN)	4008190857189	
수량	1 ST	

일자 스크류드라이버

VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력.
 SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	9008390000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056354	
수량	1 ST	
유형	SDS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	9008330000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056286	
수량	1 ST	
유형	SDIS 0.8X4.0X100	버전
주문 번호	9008400000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056361	
수량	1 ST	
유형	SDS 0.8X4.0X100	버전
주문 번호	9008340000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056293	
수량	1 ST	

HDC-CR10-3B GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**일반 주문 데이터**

유형	SDIK PZ1	버전
주문 번호	9008900000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248266685	
수량	1 ST	
유형	SDK PZ1	버전
주문 번호	9008530000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056521	
수량	1 ST	