



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 RJ45 금속 인서트

일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, Variant 1 금속, RJ45 / RJ45 커플링, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	1963470000
유형	IE-BS-V01M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645565
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	72.8 g		

온도

보관 온도		작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	RJ45
품목 설명	Variant 1 금속, RJ45 / RJ45 커플링	실링 자재	aEPDM
컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	접점 표면	금 도금 니켈
차폐	360도 올라운드 인클로저	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC
--------------	----------------	--------------	----------------

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E316369
--------	--	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


도면

설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

상세 도면



중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께

액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V01P	버전	
주문 번호	1965700000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248653928		
수량	10 ST		

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 RJ45 금속 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V01M-RJ45-FH	버전
주문 번호	1963120000	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 메탈, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	버전
주문 번호	1963130000	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 메탈, 꼬임 방지 적용, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651634	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01M-RJ45-TH	버전
주문 번호	1963140000	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 메탈, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651641	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	버전
주문 번호	1963150000	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 메탈, 꼬임 방지 적용, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651658	
수량	10 ST	