



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사







제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	VPK(플라스틱 소재 블랭킹 플러그), 블랭킹 플러그, 펴 쇄형, M 16, 7 mm, IP65, 폴리아미드 6(PA6 - GF30)	
주문 번호	<u>1776920000</u>	
유형	VP M16 K54	
GTIN (EAN)	4032248156368	
수량	100 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
	<u> </u>			
치수 및 중량				
높이	4.5 mm	높이 (인치)	0.1772 inch	
길이	5.5 mm	길이 (인치)	0.2165 inch	
직경	16 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm	
벽 두께, 최대	6 mm	순중량	1.6 g	
온도				
작동 온도	-40 °C100 °C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 정보				
헤드 직경	20.00 mm	GWDR 보호 등급	IP65	
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	100 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	나사산 피치	1.5 mm	
할로겐 	아니요	보호 등급	IP54	
케이블 글랜드	미터	기본 재질	폴리아미드 6(PA6 - GF30)	
실링 링 직경	16.00 mm	외부 스레드	M 16	
나사선 길이	7 mm			
분류				
ETIM C O	F00004F1	ETIM 7 O	FC0004F1	
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000451 EC000451	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000451 27-14-44-25	
	27-14-44-33	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0		ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-44-25	
	27-14-44-25		27-14-08-05	
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05	
ECLASS 15.0	27-14-08-05			

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

플라스틱 로크 너트, 그레이



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호

유형 SKMU M16 - K GR 버전

1772450000 4032248130191

GTIN (EAN) 수량 100 ST SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 16, 5 mm, 폴리아미드 6(PA6

- GF30)

블랭킹 플러그



IP 보호등급 유지를 위한 잉여 스레드 구멍 실링

일반 주문 데이터

유형 **GWDR M16-NP**

주문 번호 1736230000

GTIN (EAN) 4008190956028

수량 50 ST

GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 16, 네오프렌

폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 GWDR M16-PO 버전

주문 번호 1777930000 GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 16, 폴리에틸렌

GTIN (EAN) 4032248158195

수량 50 ST

작성 날짜 26.11.2025 12:49:12 MEZ

4 카탈로그 상태 / 도면