

WTW WF8 2300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

제품 이미지



종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다.
종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및
전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의
명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대
열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며,
깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두
각각의 바이드뮬러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어
안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

일반 주문 데이터

버전	볼트 유형 스크류 단자대, 파티션 플레이트, 회색, 2 mm
주문 번호	1780910000
유형	WTW WF8 2300
GTIN (EAN)	4032248241132
수량	20 items

WTW WF8 2300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	66.95 mm	깊이 (인치)	2.6358 inch
높이	109.8 mm	높이 (인치)	4.3228 inch
너비	2 mm	폭 (인치)	0.0787 inch
마운팅 치수 - 너비	2 mm	순중량	24.6 g

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	160 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	끌 및 중간 플레이트
----	-------------

일반

설치 권고	직접 장착	작동 온도 범위, 최대	160 °C
-------	-------	--------------	--------

자재 데이터

기본 재질	에폭시 수지	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

스냅온	아니요	설치 권고	직접 장착
-----	-----	-------	-------

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		