

제품 이미지



종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드물러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

일반 주문 데이터

버전	볼트 유형 스크류 단자대, 파티션 플레이트, 회색, 2 mm
주문 번호	1780920000
유형	WTW WF10/WF12 2300
GTIN (EAN)	4032248241149
수량	20 items

WTW WF10/WF12 2300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	76.45 mm	깊이 (인치)	3.0098 inch
높이	155.8 mm	높이 (인치)	6.1338 inch
너비	2 mm	폭 (인치)	0.0787 inch
마운팅 치수 - 너비	2 mm	순중량	41.05 g

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	160 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전: 끝 및 중간 플레이트

일반

설치 권고	직접 장착	작동 온도 범위, 최대	160 °C
-------	-------	--------------	--------

자재 데이터

기본 재질	에폭시 수지	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

스냅온	아니요	설치 권고	직접 장착
-----	-----	-------	-------

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

WTW WF10/WF12 2300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

접촉 방지



터치 보호를 위한 바이드물러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

유형	ADP WF10/WF12	버전	
주문 번호	1780940000	볼트 유형 스크류 단자대, 커버 프로파일, 투명, 1000 mm	
GTIN (EAN)	4032248241255		
수량	1 M		