

견고한 CR6 모듈 프레임은 폴리카보네이트 또는 금형 주조한 아연 재질로 되어 있습니다. 이 프레임은 2개의 개별 모듈 또는 하나의 이중 모듈을 설치할 수 있도록 설계되어 있습니다. CR6 프레임은 사이즈-3 하우징에 맞도록 설계되었습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 버전         | 사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 프레임 |
| 주문 번호      | <a href="#">1983840000</a>   |
| 유형         | HDC CFM 6 2F                 |
| GTIN (EAN) | 4032248688975                |
| 수량         | 1 items                      |

HDC CFM 6 2F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cURus)          | E92202                  |

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 51 mm   | 깊이 (인치) | 2.0079 inch |
| 높이  | 35 mm   | 높이 (인치) | 1.378 inch  |
| 너비  | 34 mm   | 폭 (인치)  | 1.3386 inch |
| 순중량 | 70.66 g |         |             |

온도

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 한계 온도 | -40 °C ... 125 °C |
|-------|-------------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수                                   |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a |

ConCept 공압 모듈

|       |     |
|-------|-----|
| 컬러 코드 | 은회색 |
|-------|-----|

일반 데이터

|         |            |                          |             |
|---------|------------|--------------------------|-------------|
| 조임 토크   | 0.5 Nm     | 설치 사이즈                   | 3           |
| 컬러 코드   | 은회색        | 조임 토크, 최대 PE 결선          | 1.5 Nm      |
| 유형      | 암형(Female) | 조임 토크, 최소 PE 결선          | 0.5 Nm      |
| 기본 재질   | 주조 아연      | 시리즈                      | ConCept 프레임 |
| 할로겐 불포함 | false      | 연기 누적 적음. DIN EN 45545-2 | 예           |
| BG      | 3          |                          |             |

치수

|       |       |          |       |
|-------|-------|----------|-------|
| 너비    | 34 mm | 총 길이 베이스 | 51 mm |
| 소켓 높이 | 35 mm |          |       |

결선 데이터 PE

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 결선 유형 PE        | 스크류 결선 | 조임 토크, 최대 PE 결선 | 1.5 Nm |
| 조임 토크, 최소 PE 결선 | 0.5 Nm |                 |        |

버전

|        |   |       |       |
|--------|---|-------|-------|
| 설치 사이즈 | 3 | 기본 재질 | 주조 아연 |
| BG     | 3 |       |       |

기술 데이터

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC CFM 6 2F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 모듈 제거 공구




바이드물러는 다양한 압착공구, 비접촉 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 유형         | HDC-DW-MOD                 | 버전              |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1688200000</a> | 공구 기타, 접점 제거 공구 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |                 |  |
| 수량         | 1 ST                       |                 |  |

### 일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |  |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형         | SDIS 0.6X3.5X100           | 버전               |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9008390000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                  |  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |  |
| 유형         | SDS 0.6X3.5X100            | 버전               |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9008330000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                  |  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |  |