SF-TOOL 2-3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 VO/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다. 장점:

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

일반 주문 데이터

버전	컨덕터 마커, 장착 보조기 - SlimFix
주문 번호	<u>1782960000</u>
유형	SF-TOOL 2-3
GTIN (EAN)	4032248180028
수량	10 items



SF-TOOL 2-3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

길이	81.66 mm	길이 (인치)	3.215 inch
순중량	1.3 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
NOLIO 도구 영대	882 전시 18급
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

할로겐	아니요	
길이	81.66 mm	
기본 재질	폴리아미드 66	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard
권장 산업	운송, 기계	
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Mounting aid - SlimFix	

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	

분류

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

카탈로그 상태 / 도면 2



SF-TOOL 2-3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

사용 예

