

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

버전	FrontCom, Set
주문 번호	1989020000
유형	IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118373615
수량	1 items

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	134 mm	깊이 (인치)	5.2756 inch
높이	40 mm	높이 (인치)	1.5748 inch
너비	67 mm	폭 (인치)	2.6378 inch
순중량	494 g		

온도

보관 온도
설치 온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

일반 데이터

제품 유형	Set
보호 등급	IP65, (폐쇄 상태)
프레임 자재	아연 주조
커버 재질	폴리카보네이트 PC
참조 제품	IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-SP-PWB/2ST , IE-FCI-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C , IE-FC-PWPC
참조 제품	Cardinality 1 Reference IE-FC-SFP-KEY2 Cardinality 1 Reference IE-FC-SP-PWB/2ST Cardinality 1 Reference IE-FCI-PWB-DE Cardinality 1 Reference IE-BI-USB-A Cardinality 1 Reference IE-BI-RJ45-C Cardinality 1 Reference IE-FC-PWPC

기술 데이터

인쇄	동봉된 라벨: "서비스에 한함", "USB", "이더넷", "230 V AC"	인서트 플레이트	2x 데이터, 1x 전원, 차폐
프레임	플라스틱 커버, 열쇠로 잠금 가능	소켓용 정격 전압	250 V
전력 인서트	소켓 DE	데이터 인서트	USB 2.0 A/A, RJ45 커플링 Cat.6A
소켓용 정격 전류	16 A		

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

일반 표준

인증 번호(DNV) TAA000022B


분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면



www.weidmueller.com