

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

버전	FrontCom, 이중 프레임, 금속 커버, 열쇠로 잠금기능
주문 번호	2003180000
유형	IE-FC-DFM-KEY
GTIN (EAN)	4050118386936
수량	1 items

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E223801

치수 및 중량

깊이	27.5 mm	깊이 (인치)	1.0827 inch
높이	134 mm	높이 (인치)	5.2756 inch
너비	132 mm	폭 (인치)	5.1968 inch
벽 두께, 최소	1 mm	벽 두께, 최대	5 mm
순중량	806.44 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

제품 유형	이중 프레임, 금속 커버, 열쇠로 잠금 가능	보호 등급	IP65, (펴 쇄 상태)
보호 등급 (UL)	Type 12	프레임 자재	아연 주조
커버 재질	아연 주조, 파우더 코팅		

일반 표준

인증 번호(cURus)	E223801	인증 번호(CSA)	2000039-80039714
--------------	---------	------------	------------------


분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

도면**치수 도면**


단위: mm

설치 단면

단위: mm

치수 도면

단위: in

설치 단면

단위: in

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

FrontCom Vario용 액세서리



일반 주문 데이터

유형	IE-FC-KEY2	버전
주문 번호	2066650000	FrontCom, 보조키, 이중 프레임, 기타
GTIN (EAN)	4050118415056	
수량	1 ST	

차폐



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-FC-DSP-Cl/3A/2ST/1D9	버전
주문 번호	2004810000	FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐
GTIN (EAN)	4050118389289	
수량	1 ST	
유형	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	버전
주문 번호	2067080000	FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐
GTIN (EAN)	4050118415612	
수량	1 ST	

비차폐



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	IE-FC-DIP-BP	버전
주문 번호	2004890000	FrontCom, 인서트 플레이트, 비차폐
GTIN (EAN)	4050118389296	
수량	1 ST	

FrontCom Vario용 액세서리



일반 주문 데이터

유형	IE-FC-DF-IPH	버전
주문 번호	2003340000	FrontCom, 스트립 (단일 패널 장착용)
GTIN (EAN)	4050118387094	
수량	1 ST	

비차폐



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-FC-IP-BP	버전
주문 번호	1450710000	FrontCom, 인서트 플레이트, 비차폐
GTIN (EAN)	4050118255287	
수량	1 ST	

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

차폐



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-FC-SP-PWB/2ST	버전
주문 번호	1450550000	FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐
GTIN (EAN)	4050118255256	
수량	1 ST	
유형	IE-FC-SP-2ST/2D9	버전
주문 번호	1450590000	FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐
GTIN (EAN)	4050118255263	
수량	1 ST	
유형	IE-FC-SP-PWU/2ST	버전
주문 번호	1450620000	FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐
GTIN (EAN)	4050118255270	
수량	1 ST	

FrontCom Vario용 액세서리



일반 주문 데이터

유형	IE-FC-PWPC	버전
주문 번호	1450820000	FrontCom, 접촉 보호, 단일 프레임
GTIN (EAN)	4050118255584	
수량	1 ST	

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

전원 소켓



일반 주문 데이터

유형	IE-FCI-PWB-DE	버전
주문 번호	1450730000	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 F, 소켓, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWB-CN	버전
주문 번호	1450790000	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 I, 소켓, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWS-US	버전
주문 번호	1450800000	FrontCom, 인서트 전력 US, 유형 B, 소켓, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
수량	1 ST	

RJ45



ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정션 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트

일반 주문 데이터

유형	IE-BI-RJ45-FJ-P	버전
주문 번호	1963830000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-C	버전
주문 번호	1962840000	RJ45 인서트 소켓, 벌크헤드 인서트 커플러
GTIN (EAN)	4032248645046	
수량	10 ST	

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

USB



일반 주문 데이터

유형	IE-BI-USB-3.0-A
주문 번호	1487920000
GTIN (EAN)	4050118298208
수량	1 ST

FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

Signal - D-SUB



일반 주문 데이터

유형	IE-FCI-D9-FF
주문 번호	1450840000
GTIN (EAN)	4050118255737
수량	1 ST

FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

신호 - VGA, HDMI, DP



일반 주문 데이터

유형	IE-FCI-HDMI-FF
주문 번호	2003390000
GTIN (EAN)	4050118387414
수량	1 ST

FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

빈, 접착식 받침



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.


- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	SM 27/18 K MC NE WS	버전
주문 번호	1707270000	SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190925116	
수량	80 ST	
유형	SM 27/18 K MC NE SI	버전
주문 번호	1713760000	SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 은색
GTIN (EAN)	4008190331177	
수량	80 ST	
유형	SM 27/18 K MC NE GR	버전
주문 번호	1073340000	SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 회색
GTIN (EAN)	4032248831425	
수량	80 ST	

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	버전
주문 번호	1736181044	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형
GTIN (EAN)	4008190985950	
수량	200 ST	

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리




일반 주문 데이터

유형	SDK PZ1	버전
주문 번호	9008530000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056521	
수량	1 ST	

십자 스크류드라이버, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764/1-PZ에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDS 0.4X2.5X75	버전
주문 번호	9009030000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248266944	
수량	1 ST	