

EW 35 GR 7042

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 엔드 브래킷, 회색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 9 mm, 120 °C |
| 주문 번호 | 1854410000 |
| 유형 | EW 35 GR 7042 |
| GTIN (EAN) | 4032248392155 |
| 수량 | 50 items |

EW 35 GR 7042

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 27 mm | 깊이 (인치) | 1.063 inch |
| 높이 | 46 mm | 높이 (인치) | 1.811 inch |
| 너비 | 9 mm | 폭 (인치) | 0.3543 inch |
| 순중량 | 5.44 g | | |

온도

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------|
| 주변 온도 | -5 °C...40 °C | 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C |
| 연속 작동 온도, 최대 | 120 °C | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |
| 제품 탄소 발자국 | 요람에서 게이트까지 0.043 kg CO2 eq. |

시스템 사양

| | | | |
|----|------|-------|-------|
| 버전 | 단자대용 | 장착 레일 | TS 35 |
|----|------|-------|-------|

일반

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 | 장착 레일 | TS 35 |
|-------|-------|-------|-------|

자재 데이터

| | | | |
|--------------|-------|-------|----|
| 기본 재질 | Wemid | 컬러 코드 | 회색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | | |

추가 기술 데이터

| | | | |
|-------|---------|-------|-----|
| 설치 권고 | 직접 장착 | 장착 유형 | 스크류 |
| 잠금 | 스크류 고정용 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001041 | ETIM 7.0 | EC001041 |
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-35 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-35 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-35 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-35 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-35 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-02 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

액세서리

ZGB 회전 가능 그룹 태그 흘더



ZGB 15는 흰지형 그룹 태그 캐리어입니다. 태그 캐리어에는 dekafix 5, WS 12/5 커넥터 마커 또는 인레이 태그 ESO 15를 담을 수 있습니다.

ZGB 30은 흰지형 그룹 태그 캐리어입니다. 태그 캐리어에는 dekafix 5, WS 12/5 커넥터 마커 또는 인레이 태그 ESO 7을 담을 수 있습니다.

인레이 태그 및 보호 스트립은 "액세서리" 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | ZGB 15 | 버전 |
| 주문 번호 | 1636530000 | 단자대 마커, 단자대 마커, 15 x 7 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 흰색 |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZGB 30 | 버전 |
| 주문 번호 | 1611930000 | 단자대 마커, 단자대 마커, 32 x 7 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 흰색 |
| 수량 | 20 ST | |