RAHE LN WDT1.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	W-시리즈, 잠금 레버	
주문 번호	<u>1865410000</u>	
유형	RAHE LN WDT1.5	
GTIN (EAN)	4032248433285	
수량	10 items	

RAHE LN WDT1.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
POLIC	준수				
ROHS	正丁				
치수 및 중량					
깊이	28 mm	깊이 (인치)	1.1024 inch		
높이	5 mm	높이 (인치)	0.1968 inch		
너비	6.4 mm	폭 (인치)	0.252 inch		
순중량	0.7 g				
온도					
보관 온도	25 °C 55 °C	주변 온도	F °C 40 °C		
<u> </u>	-25 °C55 °C -50 °C	<u> </u>	-5 °C40 °C 100 °C		
환경 제품 규정 준수	00 0		100 0		
	<u> </u>				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
 자재 데이터					
기본 재질	PA 66 GF 30	컬러 코드	검정		
<u> </u>	HB				
	1		1		
폭발 테스트 버전	아니요				
크기					
피치(mm)(P)	5.00 mm				
<u> </u>					
			1		
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

카탈로그 상태 / 도면 2