

**SCREWTY- M12 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



어느 응용 분야에도 이상적인 도구  
 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을  
 조이기 위한 이상적인 다목적 도구입니다. 접근이 어려운  
 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수  
 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로  
 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른  
 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90%  
 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의  
 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로,  
 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8  
 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및  
 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

**일반 주문 데이터**

버전	Cable gland tool for M12 connectors
주문 번호	<a href="#">1900020000</a>
유형	SCREWTY- M12 F
GTIN (EAN)	403224837585 1
수량	1 items
패키징	판지 상자

SCREWTY- M12 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	38.2 mm	폭 (인치)	1.5039 inch
길이	220 mm	길이 (인치)	8.6614 inch
순중량	147.4 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	SAI 분배기용 케이블 글랜드 공구, 크기 M12F
-------	---------------------------------

중요 참고 사항

제품 정보	인도 시 포함: <ul style="list-style-type: none"> <li>표준 손잡이 1/4인치</li> <li>맞춤형 커넥터를 위한 어태치먼트 M12F</li> </ul>
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		