

### **WQL 4 WF8-6/3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지







인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	볼트 유형 스크류 단자대, 점프바, 점프바, 극 수: 4
주문 번호	<u>1904960000</u>
유형	WQL 4 WF8-6/3
GTIN (EAN)	4032248756780
수량	5 items

# **WQL 4 WF8-6/3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

승인				
ROHS	준수			
 치수 및 중량				
깊이	4 mm	깊이 (인치)	0.1575 inch	
높이	86.4 mm	높이 (인치)	3.4016 inch	
<u>너비</u> 순중량	20 mm	폭 (인치)	0.7874 inch	
	36.6 g			
온도				
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C	
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	는 다. 에도 미슨새 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
등급 데이터				
정격 전류	24 A			
시스템 사양				
버전	점프바			
일반				
극 수	4	설치 권고	직접 장착	
자재 데이터	·		18 0 1	
기본 재질	구리 - 아연	컬러 코드	은회색	
추가 기술 데이터				
장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착	
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류	
크기				
피치(mm)(P)	8.00 mm			
클램프용 컨덕터(정격 결선)				
클램프 스크류	M 8			
클램프용 전선(추가 결선)	IVI O			
글림부등 선진(구기 글건)				
단자대 스크류, 추가 결선	M 6			
분류				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	

작성 날짜 14.11.2025 01:35:54 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2



# **WQL 4 WF8-6/3**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		