

**CC 30/60 MM SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



기본 품목: CC

체계적으로 조율된 당사의 제품군에는 표준 컴포넌트 식별용 라벨은 물론 다용도 포맷 및 일반 포맷(예: 명찰 생성용 CC 85/54 마커)이 있습니다.

MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

**일반 주문 데이터**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 버전         | ClipCard, 디바이스 마커, 30 x 60 mm, 검정 |
| 주문 번호      | <a href="#">2005390000</a>        |
| 유형         | CC 30/60 MM SW                    |
| GTIN (EAN) | 4050118390636                     |
| 수량         | 450 items                         |

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS 준수

#### 치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.1 mm | 깊이 (인치) | 0.0039 inch |
| 높이  | 30 mm  | 높이 (인치) | 1.1811 inch |
| 너비  | 60 mm  | 폭 (인치)  | 2.3622 inch |
| 순중량 | 0.51 g |         |             |

#### 온도

작동 온도 범위 -40...120 °C

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 일반 데이터

|               |              |              |  |
|---------------|--------------|--------------|--|
| 접착물           | 아크릴 접착제      | 버전           | 자체 접착, 무할로겐  |
| 너비            | 60 mm        | UL 94 가연성 등급 | V-0  |
| 작동 온도 범위, 최대  | 120 °C       | 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C   |
| 컬러 코드         | 검정           | 할로겐          | 아니요  |
| 기본 재질         | 폴리에스테르       | 인쇄 문자        | 없음   |
| UL 969에 따른 인증 | 예            | 호환 가능 프린터    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 작동 온도 범위      | -40...120 °C | 롤당 수         | 450  |

#### 디바이스 마커

할로겐 아니요

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## CC 30/60 MM SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |            |
|------------|----------------------------|----|------------|
| 유형         | RIBBON MM 84/300 WS        | 버전 |            |
| 주문 번호      | <a href="#">2005040000</a> |    | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390025              |    |            |
| 수량         | 1 ST                       |    |            |

### THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 115       | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1357420000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |

### THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2672590000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |