

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









기본 품목: CC

체계적으로 조율된 당사의 제품군에는 표준 컴포넌트 식별용 라벨은 물론 다용도 포맷 및 일반 포맷(예: 명찰 생성용 CC 85/54 마커)이 있습니다.

MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

일반 주문 데이터

버전	ClipCard, 디바이스 마커, 15 x 60 mm, 노란색
주문 번호	<u>2005430000</u>
유형	CC 15/60 MM GE
GTIN (EAN)	4050118391213
수량	450 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
7101		7101(01=1)	0.0000	
깊이 노이	0.1 mm	깊이 (인치)	0.0039 inch	
높이 니비	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch	
너비	60 mm	폭 (인치)	2.3622 inch	
순중량	0.31 g			
온도				
작동 온도 범위	-40120 °C			
	-40120 C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
	10,10,0			
일반 데이터	<u></u>			
접착물	아크릴 접착제	버전	자체 접착, 무할로겐	
<u> </u>		 UL 94 가연성 등급	<u> </u>	
<u> </u>	120 °C	 작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
<u> </u>	 노란색	 할로게		
기본 재질	 폴리에스테르	 인쇄 문자	없는	
UL 969에 따른 인증	<u> </u>	<u>단체 단시</u> 호환 가능 프린터	THM MULTIMARK, THM	
TE OF HO	40, 400,00		MULTIMARK PLUS	
작동 온도 범위	-40120 °C	롤당 수	450	
디바이스 마커				
할로겐 할로겐	아니요			
	이어표			
분류				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM 76/360 SW 주문 번호

수량

2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

버전 Ink ribbon

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 **MULTIMARK ROLLER 115** 주문 번호 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

수량 1 ST 버전

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 버전

주문 번호 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

수량

4 카탈로그 상태 / 도면