

**HDC CM BUS F2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



ConCept Bus는 사각 커넥터에서 매우 민감한 시그널을 전송하는 데 이상적입니다.  
 ConCept 커넥터 시스템은 전자기장, 습기, 먼지 및 과도한 기계적 힘으로부터 탁월한 보호를 제공하는 다기능의 콤팩트형 모듈로 구성되어 있습니다.  
 이를 추가 모듈과 결합하여 단일 커넥터 내에서 전원공급장치와 필드 디바이스용 추가 시그널을 연결할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 모듈
주문 번호	<a href="#">1908490000</a>
유형	HDC CM BUS F2
GTIN (EAN)	4032248616978
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	34 mm	길이 (인치)	1.3386 inch
높이	47.3 mm	높이 (인치)	1.8622 inch
너비	34.27 mm	폭 (인치)	1.3492 inch
순중량	18 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept 공압 모듈

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색
--------------	-----	-------	------

일반 데이터

극 수	2	결선 유형	크림프 결선
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색
플러그 주기	≥ 500	유형	암형(Female)
기본 재질	폴리카보네이트	시리즈	ConCept 모듈
정격 전압(DIN EN 61984)	50 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	0 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	10 A	할로겐 불포함	false
연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예		

치수

너비	34.27 mm
----	----------

버전

결선 유형	크림프 결선	전선 굵기, 최대	0 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	0 mm <sup>2</sup>	기본 재질	폴리카보네이트

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		