

HDC CM BUS M2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



ConCept Bus는 사각 커넥터에서 매우 민감한 시그널을 전송하는 데 이상적입니다.
 ConCept 커넥터 시스템은 전자기장, 습기, 먼지 및 과도한 기계적 힘으로부터 탁월한 보호를 제공하는 다기능의 콤팩트형 모듈로 구성되어 있습니다.
 이를 추가 모듈과 결합하여 단일 커넥터 내에서 전원공급장치와 필드 디바이스용 추가 시그널을 연결할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-----------------------------|
| 버전 | 사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 모듈 |
| 주문 번호 | 1908530000 |
| 유형 | HDC CM BUS M2 |
| GTIN (EAN) | 4032248616961 |
| 수량 | 1 items |

HDC CM BUS M2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 길이 | 34 mm | 길이 (인치) | 1.3386 inch |
| 높이 | 36.8 mm | 높이 (인치) | 1.4488 inch |
| 너비 | 34.27 mm | 폭 (인치) | 1.3492 inch |
| 순중량 | 14 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

ConCept 공압 모듈

| | | | |
|--------------|-----|-------|------|
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 컬러 코드 | 베이지색 |
|--------------|-----|-------|------|

일반 데이터

| | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------|------------|
| 극 수 | 2 | 결선 유형 | 클램프 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 컬러 코드 | 베이지색 |
| 플러그 주기 | ≥ 500 | 유형 | 수형(Male) |
| 기본 재질 | 폴리카보네이트 | 시리즈 | ConCept 모듈 |
| 정격 전압(DIN EN 61984) | 0 V | 정격 임펄스 전압(DIN EN 61984) | 0 kV |
| 정격 전압(DIN EN 61984) | 0 A | 할로겐 불포함 | false |
| 연기 누적 적음. DIN EN 45545-2 | 예 | | |

치수

| | |
|----|----------|
| 너비 | 34.27 mm |
|----|----------|

버전

| | | | |
|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 결선 유형 | 클램프 | 전선 굵기, 최대 | 0 mm ² |
| 전선 굵기, 최소 | 0 mm ² | 기본 재질 | 폴리카보네이트 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |