

그림과 유사



Produktabbildung

전자 컴포넌트의 감도가 높아지고 전자기 간섭 주파수가 늘어남에 따라 케이블 글랜드는 시스템의 차폐 측면에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 유형의 EMC 케이블 글랜드는 360° 스크리닝 결선을 이용해 간섭 주파수로부터 차폐 기능을 발휘하도록 제작되었습니다. 핑거 록킹 씰이 탁월한 케이블 유지 및 스트레인 릴리프 기능을 제공하며, 그 옆의 케이블 글랜드는 EN 62444의 기계적 요구 사항을 충족합니다. 특히 받은 설계로 매우 간편하고 신속한 조립이 가능합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전 | VG EMV GEN 1(EMC 케이블 글랜드, 클램프 케이스 포함), 케이블 글랜드, 직선, M 16, 7, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금 |
| 주문 번호 | 1909500000 |
| 유형 | VG M16 - MS 1/EMV |
| GTIN (EAN) | 4032248536429 |
| 수량 | 50 items |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 높이 | 31 mm | 높이 (인치) | 1.2205 inch |
| 길이 | 36 mm | 길이 (인치) | 1.4173 inch |
| 순중량 | 27.22 g | | |

온도

작동 온도 -40 °C...100 °C

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

일반 정보

| | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 케이블 외경, 최대 | 10 mm | 케이블 외경, 최소 | 5 mm |
| O-링 | NBR | GWDR 보호 등급 | IP68 - 5 bar(30분), IP69K |
| 조임 토크 | 7 Nm | 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | 나사산 피치 | 1.5 mm |
| 할로겐 | 예 | 실드 직경, 최대 | 10.00 mm |
| 실드 직경, 최소 | 4.00 mm | AF 크기 1 | 20 mm |
| AF 크기 2 | 20 mm | AF 사이즈 | 20 mm |
| 보호 등급 | IP68 - 5 bar(30분), IP69K | 케이블 글랜드 | 미터, M 16 |
| 기본 재질 | 황동, 니켈 도금 | 실 인서트 | CR |
| 실링 | NBR | 외부 스레드 | M 16 |
| 나사선 길이 | 7 mm | 캡 너트용 토크, 최대 | 8.50 Nm |
| 보호 등급 (UL) | Type 4X | 연결 어댑터용 토크, 최대 | 7.50 Nm |
| 연결 어댑터용 토크, 최소 | 6.50 Nm | 캡 너트용 토크, 최소 | 7.50 Nm |
| 클램프 인서트 | 폴리아미드 | | |

케이블 글랜드 인증 번호

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 케이블 글랜드(GERMLLOYD) 인증 번호 | E-14047 | 케이블 글랜드(UL) 인증 번호 | E-199260 |
| 케이블 글랜드(cULus) 인증 번호 | E-199260 | DEF 승인 조건 | DNV, UL, cULus |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |



VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

EMC용 황동 너트



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 유형 | SKMU EMV M16 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1777620000 | SKMU MS EMV(황동 고정 나사 - EMC), 너트, M 16, 3.6 mm, 황동, | |
| GTIN (EAN) | 4032248157891 | 니켈 도금 | |
| 수량 | 100 ST | | |

블랭킹 플러그



IP 보호등급 유지를 위한 잉여 스레드 구멍 실링

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|--|
| 유형 | GWDR M16-NP | 버전 | |
| 주문 번호 | 1736230000 | GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 16, 네오프렌 | |
| GTIN (EAN) | 4008190956028 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|--|
| 유형 | GWDR M16-PO | 버전 | |
| 주문 번호 | 1777930000 | GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 16, 폴리에틸렌 | |
| GTIN (EAN) | 4032248158195 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

가황 섬유 개스킷 - KSWF



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|-----------------------------------------|
| 유형 | KSWF M16 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1076680000 | 버전 | KSWF(플랫 개스킷 - 가황 섬유), 실링 링, M 16, 경화 섬유 |
| GTIN (EAN) | 4032248838615 | | |
| 수량 | 25 ST | | |

나일론 플랫 개스킷 - KSWN



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|---------------------------------------|
| 유형 | KSWN M16 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1076630000 | 버전 | KSWN(플랫 개스킷 - 나일론), 실링 링, M 16, 나일론 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248838677 | | |
| 수량 | 25 ST | | |