

**SAI-AU M8 SB 8DIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IP 20에서 IP 67으로 또는 캐비닛이 있는 기계에서  
 캐비닛이 없는 기계로 변화하는 추세는 결국 IP 67  
 I/O 슬레이브로 정착했습니다. 이 플러그 앤 플레이  
 솔루션에서는 개별 도체의 결선이 완전히 사라집니다. 이로  
 인해 개별 도체를 결선할 때 발생할 수 있는 실수의 여지가  
 사라지고 시간이 크게 절약됩니다. 오늘날 IP 67 버스  
 모듈은 비용을 최대한 절약하면서 센서와 액추에이터를  
 결선하기 위한 가장 현대적인 솔루션을 의미합니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | SAI Active                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1938630000</a> |
| 유형         | SAI-AU M8 SB 8DIO          |
| GTIN (EAN) | 4032248612635              |
| 수량         | 1 items                    |

## SAI-AU M8 SB 8DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cULus)          | E141197                 |

## 치수 및 중량

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 297 g |
|-----|-------|

## 온도

|       |       |
|-------|-------|
| 보관 온도 | 작동 온도 |
|-------|-------|

## 환경 제품 규정 준수

|                       |  |
|-----------------------|--|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재  |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c, 7a, 7cl  |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                  | 30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6                           |

## 결선

|                 |                      |                  |                     |
|-----------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 서브버스 결선(SUB-IN) | 1 x M8 플러그 4-풀, A-코딩 | 서브버스 결선(SUB-OUT) | 1 x M8 암형 4-풀, A-코딩 |
|-----------------|----------------------|------------------|---------------------|

## 디지털 입력

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 허용 입력 전압 | -30 V ~ +30 V(극성 반전으로부터 보호) |
|----------|-----------------------------|

## 디지털 출력

|                    |        |           |                   |
|--------------------|--------|-----------|-------------------|
| 모듈 전자 부품에 대한 위상 분리 | 없음     | 단락 방지     | 예                 |
| 출력 전압, 낮음          | 0 V DC | 출력 전압, 높음 | 0.7 V DC 미만 전압 공급 |

## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001599    | ETIM 9.0    | EC001599    |
| ETIM 10.0   | EC001599    | ECLASS 14.0 | 27-24-26-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-04 |             |             |


## SAI-AU M8 SB 8DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

## 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
  - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
  - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | ESG 8/13.5/43.3 SAI AU     | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1912130000</a> | ESG, 디바이스 마커 x 13.5 mm, PA 66, 컬러 코드: 투명, 플러그형 |
| GTIN (EAN) | 4032248541164              |  |
| 수량         | 5 ST                       |  |

## M12



보호 캡은 할당되지 않은 플러그 스테이션을 외부 영향으로부터 보호합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 유형         | SAI-SK-M12-UNI 2029        | 버전                   |
| 주문 번호      | <a href="#">2330260000</a> | 보호되는 콤포넌트 어셈블리, 보호 캡 |
| GTIN (EAN) | 4032248592067              |                      |
| 수량         | 20 ST                      |                      |

## M8



보호 캡은 할당되지 않은 플러그 스테이션을 외부 영향으로부터 보호합니다.

**SAI-AU M8 SB 8DIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****일반 주문 데이터**

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 유형         | SAI-SK M8                  | 버전                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1802760000</a> | 보호되는 콤포넌트 어셈블리, 보호 캡 |
| GTIN (EAN) | 4032248257379              |                      |
| 수량         | 50 ST                      |                      |