

**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull  
플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 플라스틱

**일반 주문 데이터**

버전	플랜지 FO, IP67, 버전 4, 2*SC의 SCRJ에서 커플링, 싱글모드
주문 번호	<a href="#">1963420000</a>
유형	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645510
수량	10 items

**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	48.3 mm	깊이 (인치)	1.9016 inch
높이	38 mm	높이 (인치)	1.4961 inch
너비	27 mm	폭 (인치)	1.063 inch
순중량	29.3 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

품목 설명	버전 4, 2*SC의 SCRJ에서 커플링	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	PA UL 94 V0	보호 등급	IP67
플러그 주기	500	파이버 유형	싱글모드
삽입 손실	≤ 0.5 dB	결선 1	SC
결선 2	SCRJ	반사 손실(감쇠)	≥ 40 dB


일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------	---

분류

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

더스트 캡




먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V04P	버전	
주문 번호	<a href="#">1963900000</a>	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248646326		
수량	10 ST		

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
  - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
  - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전	
주문 번호	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착	
GTIN (EAN)	4032248402731		
수량	200 ST		