

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

버전	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 E, 소켓, FR, CZ
주문 번호	<u>2426700000</u>
유형	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ
GTIN (EAN)	4050118435139
수량	1 items

카탈로그 상태 / 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	υı
$\overline{}$	1.
_	_

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 32 g

온도

보관 온도 작동 온도 -5 °C...35 °C 설치 온도

환경 제품 규정 준수

 RoHS 준수 상태
 준수, 예외 미존재

 REACH SVHC
 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

 보호 등급
 IP20
 인서트 유형
 인서트 전력(높음)

 커넥터 면
 유형 E
 화재 하중
 840 kJ

기술 데이터

 정격 전압(AC)
 250 V
 하우징 기본 재질
 폴리카보네이트 PC

 정격 전류
 16 A

클램프 가능 컨덕터

탈피 길이	12 mm	
	PUSH IN	
도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 채용)	최소	1.5 mm²
	최대	1.5 mm²
도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및	최소	1.5 mm²
페룰 미채용)	최대	2.5 mm ²
도체 결선 단면적, 경직	최소	1.5 mm²
	최대	2.5 mm ²
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰	최소	1.5 mm²
채용)	최대	1.5 mm²
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 미채용)	1.5 2.5 mm ²	
도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 미채용)	1.5 2.5 mm ²	
도체 결선 단면적, 경직	1.5 2.5 mm ²	
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 채용)	1.5 1.5 mm ²	
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 미채용)	최소	1.5 mm²
	최대	2.5 mm ²
도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 채용)	1.5 1.5 mm²	

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면



치수 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

소켓 인서트용 레일 어댑터



바이드뮬러는 산업용 이더넷 액세서리를 포함하여 고객이 필요로 하는 모든 제품을 공급합니다. 이점:

- 공구 테스트 기기
- 케이블 부싱
- 캐비넷 연결
- 마커
- 먼지 차단기
- 파워팩 과전압 보호기

일반 주문 데이터

IE-DINRAIL-AD-PWB 주문 번호 2534680000

GTIN (EAN) 4050118546354

수량 1 ST 버전

5 카탈로그 상태 / 도면