

**IE-FC-IP-PWB/1D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	FrontCom, 인서트 플레이트, 비차폐
주문 번호	<a href="#">2003350000</a>
유형	IE-FC-IP-PWB/1D9
GTIN (EAN)	4050118387407
수량	1 items

## IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E223801

## 치수 및 중량

높이	19.5 mm	높이 (인치)	0.7677 inch
너비	51.5 mm	폭 (인치)	2.0276 inch
길이	90.5 mm	길이 (인치)	3.563 inch
순중량	13.5 g		

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## 인서트

신호 인서트 D-Sub 9-풀 / VGI /HDMI	1	인서트 전력(높음)	1
------------------------------	---	------------	---

## 일반 데이터

제품 유형	인서트 플레이트, 비차폐	재질	폴리카보네이트 PC
-------	---------------	----	------------

## 일반 표준

인증 번호(cURus)	E223801	인증 번호(CSA)	2000039-80039714
--------------	---------	------------	------------------

## 분류

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


**IE-FC-IP-PWB/1D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**치수 도면**



## IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 전원 소켓



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	IE-FCI-PWB-AU	버전
주문 번호	<a href="#">1450830000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 I, 소켓, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWB-AU-10A	버전
주문 번호	<a href="#">1546590000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 I, 소켓, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWB-CH	버전
주문 번호	<a href="#">1450780000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 J, 소켓, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWB-CN	버전
주문 번호	<a href="#">1450790000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 I, 소켓, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	버전
주문 번호	<a href="#">2426700000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 E, 소켓, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWB-DE	버전
주문 번호	<a href="#">1450730000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 F, 소켓, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWB-DE-OR	버전
주문 번호	<a href="#">1554000000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 F, 소켓, DE, 주황색
GTIN (EAN)	4050118360806	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWB-FR	버전
주문 번호	<a href="#">1450750000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 E, 소켓, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWB-FR-OR	버전
주문 번호	<a href="#">2007230000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 E, 소켓, FR, 주황색
GTIN (EAN)	4050118392135	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWB-GB	버전
주문 번호	<a href="#">1450770000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 G, 소켓, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
수량	1 ST	

## IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	IE-FCI-PWB-IND	버전
주문 번호	<a href="#">2500710000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 D, 소켓, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-PWB-ISR	버전
주문 번호	<a href="#">2531060000</a>	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 H, 소켓, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
수량	1 ST	

## Signal - D-SUB



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	IE-FCI-D9-FF	버전
주문 번호	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 9-풀, 소켓/소켓
GTIN (EAN)	4050118255737	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-D9-FM	버전
주문 번호	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 9-풀, 플러그, 소켓
GTIN (EAN)	4050118255713	
수량	1 ST	
유형	IE-FCI-D9-FS	버전
주문 번호	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 9-풀, 소켓 / 용접 결선
GTIN (EAN)	4050118255393	
수량	1 ST	

## 신호 - VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	IE-FCI-HD15-FF	버전
주문 번호	<a href="#">1556290000</a>	FrontCom, VGA 커플링, 신호 인서트 VGA/HD15, 소켓/소켓
GTIN (EAN)	4050118369755	
수량	1 ST	

## IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	IE-FCI-HDMI-FF	버전
주문 번호	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, HDMI 커플링, 신호 인서트 HDMI, 소켓/소켓
GTIN (EAN)	4050118387414	
수량	1 ST	

## 일자 스크류드라이버




블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

## 일반 주문 데이터

유형	SDS 0.4X2.5X75	버전
주문 번호	<a href="#">9009030000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248266944	
수량	1 ST	

## 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

## 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
  - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
  - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

유형	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1736181044</a>	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형
GTIN (EAN)	4008190985950	
수량	200 ST	

**IE-FC-IP-PWB/1D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**액세서리**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**FrontCom Vario용 액세서리****일반 주문 데이터**

유형	IE-FC-PWPC	버전
주문 번호	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, 접촉 보호, 단일 프레임
GTIN (EAN)	4050118255584	
수량	1 ST	