

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



완전 절연된 WCU 501 및 WCU 650 논리 연산 모듈을 통해 귀하는 매우 열악한 환경 조건에서도 공정을 모니터링하고 제어 및 조절할 수 있습니다. WCU 시리즈는 이 점에 있어 최상의 치수와 성능, 견고함, 사용자 편의를 제공합니다. 직관적인 그래픽 Micon-L 프로그래밍 환경으로 아날로그와 디지털 입력은 물론 디지털 출력으로도 유연하게 전환할 수 있습니다. 또한, 요청 시 고객의 요구에 부합하도록 소프트웨어와 하드웨어의 범위도 모두 확장이 가능합니다.

일반 주문 데이터

버전	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
주문 번호	2010680000
유형	LOGIC UNIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118397406
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2024-06-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	LOGIC UNIT WCU 860S

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

깊이	30 mm	깊이 (인치)	1.1811 inch
높이	93 mm	높이 (인치)	3.6614 inch
너비	45 mm	폭 (인치)	1.7716 inch
순중량	102 g		

온도

보관 온도	-40 °C...70 °C	작동 온도	-40 °C...70 °C
습도	5 ~ 95 % 상대 습도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터

결선 유형	플러그인 스프링형 단자대 (0.25 - 1.5 mm ²)
-------	--

시스템 데이터

인터페이스	TTL 232
-------	---------

일반 데이터

진동 내성	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10...150 Hz	장착 레일	TS 35
-------	--	-------	-------

전원 공급

역극성 보호	예 (외부 퓨즈와 결합)
--------	---------------

분류

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

스타터 키트



일반 주문 데이터

유형	STARTERKIT WCU 650	버전
주문 번호	2007290000	graphically programmable logic module incl. programming adapter,
GTIN (EAN)	4050118392517	CAN interface, Mounting foot
수량	1 ST	

액세서리



일반 주문 데이터

유형	WCU 860S - MICON-L CABLE	버전
주문 번호	2515020000	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749	
수량	1 ST	