

## HDC MBUS8 M AWG22

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모듈을 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | Crimp contact              |
| 주문 번호      | <a href="#">2565960000</a> |
| 유형         | HDC MBUS8 M AWG22          |
| GTIN (EAN) | 4050118575811              |
| 수량         | 100 items                  |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0 g

온도

한계 온도 -40 °C ... 90 °C

환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

일반 데이터

|             |                      |              |                      |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 접점 직경, 수형 Ø | 0.6 mm               | 탈피 길이, 정격 결선 | 4 mm                 |
| 결선 유형       | 크림프 결선               | 버전 인서트       | MBUS                 |
| 전선 굵기, 최대   | 0.34 mm <sup>2</sup> | 전선 굵기, 최소    | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 표면 마감       | 골드                   | 플러그 주기       | ≥ 500                |
| 유형          | 수형                   | 기본 재질        | 구리 합금                |
| 시리즈         | ModuPlug             | 생산 방법        | 회전됨                  |
| 접점 재료       | 구리 합금                |              |                      |

일반 데이터

|       |       |        |         |
|-------|-------|--------|---------|
| 접점 표면 | 금도금   | 전송 속도  | 10 Gbps |
| 정격 전류 | 0.5 A | 플러그 주기 | ≥ 500   |
| 유형    | 수형    |        |         |

분류



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

HDC MBUS8 M AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

www.weidmueller.com



## HDC MBUS8 M AWG22

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

www.weidmueller.com

### 공구



#### 소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모듈을 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                            |  |
|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 유형         | HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0    | 버전                         |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2592680000</a> | Locator for crimping tool  |  |
| GTIN (EAN) | 4050118603781              |                            |  |
| 수량         | 1 ST                       |                            |  |
| 유형         | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0    | 버전                         |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2592650000</a> | Crimping tool for contacts |  |
| GTIN (EAN) | 4050118603774              |                            |  |
| 수량         | 1 ST                       |                            |  |