데이터 시트

KTB GP 765020 AB S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



Abbildung ähnlich

통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장
새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성
있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라
인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.
플랜지 플레이트
두 가지 두께의 플랜지 플레이트, 사전 조립형으로 손쉬운
교체 가능

일반 주문 데이터

버전	Klippon TB (Terminal Box), 플랜지 플레이트, 직선, 높이: 498 mm, 너비: 167 mm, 깊이: 3 mm, 글랜드 플레이트: 상단, 하단, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 전자 연마, 은색
주문 번호	2024100000
유형	KTB GP 765020 AB S4 PE
GTIN (EAN)	4050118404531
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-10-31T00:00:00+01:00
대체용 제품	KTB GP XX5020V AB S4 PE

KTB GP 765020 AB S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	3 mm	깊이 (인치)	0.1181 inch
높이	498 mm	높이 (인치)	19.6063 inch
너비	167 mm	폭 (인치)	6.5748 inch
순중량	1950 g		

온도

작동 온도	

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	3 mm	표면 마감	전자 연마
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404		

일반 정보

재질 두께	3 mm	표면 마감	전자 연마
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404	보호 등급 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
글랜드 플레이트	상단, 하단		

하우징 접지

플랜지 플레이트 접지	M6 x 15

분류

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		