


AEB 35 SCL/1 V0 GY DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| 주문 번호 | 2570260000 |
| 유형 | AEB 35 SCL/1 V0 GY DL |
| GTIN (EAN) | 4050118580273 |
| 수량 | 50 items |

AEB 35 SCL/1 V0 GY DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|----------------|-------------|---------|------------|
| 깊이 | 36.5 mm | 깊이 (인치) | 1.437 inch |
| DIN 레일을 포함한 깊이 | 37 mm | 높이 | 52.6 mm |
| 높이 (인치) | 2.0709 inch | 너비 | 6 mm |
| 폭 (인치) | 0.2362 inch | 순중량 | 6.68 g |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|-------|---------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최대 | 130 °C | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 사양

| | |
|-------|-------|
| 장착 레일 | TS 35 |
|-------|-------|

일반

| | |
|-------|-------|
| 장착 레일 | TS 35 |
|-------|-------|

자재 데이터

| | | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| 기본 재질 | Wemid | 컬러 코드 | 밝은 회색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |


추가 기술 데이터

| | | | |
|-------|-----|----|--------|
| 장착 유형 | 스냅온 | 잠금 | 스크류 없음 |
|-------|-----|----|--------|

분류


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

도면



액세서리

일자 스크류드라이버



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 인증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | 버전 | |
| 주문 번호 | 2749610000 | 조립 공구, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 | |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | 두께(A): 0.6 mm | |
| 수량 | 1 ST | | |